






NUMBER
C-917694



METRIC



- 注 記:
- 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 - 2. 製品規格 : 108-5459
 - 3. 取付適用規格 : 114-5203
 - 表1参照

- NOTES:
- 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 - 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 - 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 - SEE TABLE 1

5. PART 5-917694-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT)

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色調	PART NO. 型番	POS. 個数
NATURAL 自然色	5-917694-1	10
RED 赤色	917694-2	10
YELLOW 黄色	917694-4	10
NATURAL 自然色	917694-1	10

				tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
C2	REVISED ECR-13-019881	A. Z	D. Z	23DEC '13			
C1	変更 ECR-05-004207	J.S	N.Y	22JUN 05			
C	変更 (FJ00-1592-98)	T.H		21.10.95			
B	変更 (FJ00-5215-96)	N.N	Y.K	20.11.95			
A	変更 (FJ00-4976-96)	N.N	Y.K	20.11.95			
O	作成 (FJ00-2624-95)	Y.N	Y.K	12.MAY. '95			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	OK	DATE	CHK. Y.KASHIWA	APP. Y.KASHIWA	

適合電線範囲 (WIRE RANGE)	2.5mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	---	名称 (NAME)	2.5mm シグナルダブルロック 10極 プラグ ハウジング	
材料 (MATERIAL)	SEE NOTE 1	仕上 (FINISH)	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10 MP : ±0.2 10 MPK SONY : ±0.25 30 MPK IDONLY : ±0.3 角度 : ±3°	
LOC	B	J		番号 (No.)	C-917694	
尺 (SCALE)	3-1		REV.	C2	SHEET 1 OF 1	

単位: 高さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 2/1997

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面