




表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金; 半田めっき (COPPER ALLOY TIN-LEAD PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)





FIG. 1



- 注:
- △ 取付基板寸法: FIG.1 参照
 - 2. 適用基板厚: 1.6t
 - 3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 177905-11318809-1
リセコンタクト: 177914-1177915-1
 - 4. 製品規格: 108-5410
 - △ 表2参照
 - △ PIN 抜き部: ハッチング箇所 (6箇所)
- NOTES:
- △ RECOMMENDED P.C.B LAYOUT: SEE FIG.1
 - 2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS: 1.6
 - 3. MATING CONN, P/N
PLUG HOUSING: 177905-11318809-1
REC CONTACT: 177914-1177915-1
 - 4. PRODUCT SPEC: 108-5410
 - △ SEE TABLE 2
 - △ WITHOUT PIN: HATCHING (6 PLACES)

6 POS.	青 (BLUE)	1318808-6
6 POS.	自然色 (NATURAL) <ベージュ> (BEIGE)	1318808-1
極数 (POS.)	色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©19 年 日本エー・エム・ビー株式会社				Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Kawasaki, Japan			
適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ 3.96mm ピッチ12極タブヘッダーアッセンブリ (▽タイプ) (6PIN抜き)			
材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE1)				仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE1)				AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96 mm PITCH 12P HEADER ASS'Y VTYPE (WITHOUT 6P)			
A REVISED (FJ00-1388-99) 7/29/99				DR. 6/29/99 Y. NAKAZAWA				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10~30以下: ±0.25 30~100以下: ±0.3 角 度: ±3°			
O PROPOSED (FJ00-1388-99) Y.N.T.Y. 6/29/99				DE. 6/29/99 Y. NAKAZAWA				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-1318808			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				CHK. 6/29/99 T. YAMADA				尺度 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1			