



- 注.
1. 適用製品規格 : 108-5040, 108-5063
 2. 嵌合相手型番 : 170099-2, 170139-1

PRINT DIST 単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

				©1924 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1974 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY		
材料 (MATERIAL)				錫めっき黄銅		TRADE MARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
仕上 (FINISH)				—		分類 (CLASS)		ピン		
抱合電線断面積 (WIRE RANGE)				# # 0.50~2.27 mm ² (AWG 20~14)		型式 (TYPE)		オートマチック		
被覆外径 (INSULATION DIA)				2.16~3.43 mm (0.085~1.35 IN)						
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR.	CHK	DATE	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	尺度 (SCALE)	LOC SIZE 番号 (NO)	REV
DR. K. Yamaoka 2/14/74				DE. M. Yoshida		1/6/74	{ ±0.4 (0.016) ±1.0 }	—	JAC-170100	G
CHK.				APP. Y. Sato 1/25/74			名称 (NAME)		2.0 DIA. PIN.	