



断面 C-C



断面 B-B



断面 A-A

連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (パレルはプリフォーム)	材料	仕上
170151-1	170153-1	黄銅 0.41t	—
170151-2	170153-2	錫めっき 黄銅 0.41t	—
170151-3	170153-3	黄銅 0.41t	錫めっき

製品規格番号: 108-5010 (170151-2, -3 適用)

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT
DUST
4
C

				©1973年日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)				表参照		TRADE MARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)				表参照		分類 (CLASS)		ファスティングファストン	
包含電線断面積 (WIRE RANGE)				0.75 ~ 2.27 mm ² (AWG 18-#14)		型式 (TYPE)		オートマチック	
被覆外径 (INSULATION DIA)				3.1 ~ 4.1 mm (.12 ~ .16 IN)		一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		±0.4 ±0.15 ±1.0	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE		尺度 (SCALE)		LOC SIZE 番号 (NO)	
DR. Y. Koide 5/1/73				DE. M. Aoshima 5/1/73		4-1		J A C-170151	
CHK. Y. Sato 5/1/73				APP. Y. Sato 5/1/73		名称 (NAME)		REV	
								A1	

"250" シリーズ ファスティングファストンタブ