






矢視「B-B」
(ケーブル端での圧着一例である。)

注

1. コンタクトは最大厚さ0.39. 等価指15%. 最小ピッチ254
のフレキシブルフラットケーブル用に設計されている。

△ 693790 シリーズ アプリケータ用.

△ 455942 シリーズ アプリケータ用.

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ 4 OBSOLETE

171430-2	銅メッキ(フッ素)	5.72	8.76	0.66
171430-1	銅メッキ(フッ素)	5.72	8.76	0.66
部品番号	仕上	C'	D'	E'

C-171430		品号 (NUMBER)		名称 (NAME)		変更 (REMARKS)		ITEM NO.
01 REVISED PER ECO-09-026346		リニ青銅 0.20t		1972 BY AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		多国籍 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)		
0 RELEASED		表面参照		WIRE RANGE AMP (AWG)		TRADEMARK		
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR. K. YUASA 7/1/76		INSULATION CL.		CLASS		
DR. CHK. DATE		CHK. K. Maeda 7/1/76		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SCALE		
		OFF. Y. Date 8/1/76		8-1		C-171430		01
		FFC ハンダ 97" コンタクト						