



第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1976 日本エー・エム・ピー株式会社

GENERAL TOLERANCE	
一般公差	
10 MAX.	± 0.2
10 OVER 30 MAX.	± 0.25
10 以上 30 以下	± 0.25
30 OVER 100 MAX.	± 0.3
30 以上 100 以下	± 0.3
角度 ANGLES	± 3°

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F4	REVISED PER ECR-15-011167	29JUL2015	SC	BW



注)
 1. 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
 2. 適用規格 108-5113

NOTE:
 1. APPLICABLE CONTACT:
 P/N 170233, 170234
 2. PRODUCT SPEC No 108-5113
 3. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

色	COLOR	型番	PART NUMBER
炭灰色	LIGHT GRAY	6-171809-6	
黒色	BLACK	1-171809-2	
赤色	RED	171809-8	
黄色	YELLOW	7	
灰色	GRAY	5	
青色	BLUE	5	
緑色	GREEN	4	
茶色	BROWN	3	
黒色	BLACK	2	
白色	NATURAL	171809-1	

MATERIAL (材料) 耐熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON 難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON	TOLERANCE (公差) EXCEPT AS NOTED	TE Connectivity 名称 (NAME): 1 Pos. POSITIVE LOCK HSG 1極 ポジティブロックハウジング	
FINISH (仕上げ) 色 (COLOR): SEE TABLE	DR. CHK. N.S. DE. APP. 4/1/94	SIZE: B LOC: J REV: F4	番号 (NO.): C-171809 SHEET: 1

PRINT DIST 4 C ALL DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT