



NOTE

- ▲ TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2mm.
- ▲ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
- 4. PRODUCT SPEC. NO.: 108-5165, 5166.
- 5. INCORPORING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- ▲ [A]面より2mmの範囲で測定。
- ▲ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセアタクルコンタクトは型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセアタクルコンタクトは含まない。

	172500 -8	赤 (RED)
	-7	黄 (YELLOW)
OBSOLETE	-6	灰 (GRAY)
	-5	青 (BLUE)
	-4	緑 (GREEN)
OBSOLETE	-3	茶 (BROWN)
	-2	黒 (BLACK)
	172500 -1	自然色 (NATURAL)



CS (WIRE RANGE)	INS (INSULATION DIA)	ZS (NAME)
AWG		17極 プラグハウジング (17P PLUG HSG) (MIC (REL))
MATERIAL: NYLON	FINISH	ミニインターロックコネクタ (MIC) マークII
ナロン樹脂		
DR: 7/15 '22	CHK: H. Saito	SIZE LOC: C J
		REV. NO.: C-172500
LTR: 18 REVISION RECORD	DR: HMR	SCALE: 2-1
		REV. P1 SHEET 1/1

P1	ECR-23-172187	RK	ST	17 APR 2023
P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11 APR 11
LTR	18 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST