



注記
 1. 適合リセブタクルコンタクト
 175090-1 (M)
 175091-1 (L)
 2. 取付通用規格NO.
 114-5126

NOTE
 1. APPLIED RECEPTACLE CONTACT
 175090-1 (M)
 175091-1 (L)
 2. APPLICATION SPEC. NO.
 114-5126

2-3	5.5	4.7	6.9	4.9	0.8	Pre Tin	BRASS 0.4t	175088-1
0.5-1.25	4.3	3.4	5.7	3.6	0.6	Pre Tin	BRASS 0.4t	175087-1
WIRE RANGE (mm ²)	D2	D1	W2	W1	X	FINISH	MATERIAL	AMP PART NUMBER

Copyright ©19 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線規格 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) 187シリーズ防水コネクタタブコンタクト .187 SERIES SEALED CONN. TAB CONTACT	
材料 (MATERIAL) 表参照 SEE TABLE		仕上 (FINISH) 表参照 SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角度: ±3°	
0 作成 (RELEASED) 1992/11/13	DR. Y. Kinoshita '1/13	DE. Y. Kinoshita '1/13	SIZE LOC 番号 (No.) B J C-175087		
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR CHK DATE	CHK. 1992/11/13	APP. 1992/11/13	尺度 (SCALE) 5-1	REV. 0 SHEET 1 OF 1

PRINT DIST
 単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT