

NUMBER


C-179037



三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

M2 TAPPING







注記;

△材料, ステンレス鋼, 0.5厚

NOTES;

△1 MATERIAL: STAINLESS STEEL, 0.5THK

△2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



△2 P/N -1, -2, -5 ONLY

P/N -3, -4 ONLY

△2 OBSOLETE

14.8	7.6	9.6	179037-5
10.5	3.15	5.15	179037-4
10.8	3.6	5.6	179037-3
12.8	5.6	7.6	179037-2
11.8	4.6	6.6	179037-1
C	B	A	PART NO.

単位: 概 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C1	REV PER ECO-09-026346	KK	AEG	20NOV '89
C	ADDED P/N -5 (FJ00-1546-94)	Y.Y.Y.	Y	7/NOV '94
B	ADDED P/N -3, -4 (0855-94)	Y.Y.Y.	Y	25-MAY '94
A	ADDED P/N -2 (0143-94)	Y.Y.Y.	Y	26-APR '94
O	RELEASED (0226-93)	T.F.Y.	Y	12-MAY '93
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR.	T. FUTATSUGI	DE.	T. FUTATSUGI	12-MAY-'93
CHK.	Y. YAMAMOTO	APP.	Y. YOSHIMURA	12-MAY-'93

Copyright © 1993 年 Copyright © 1993
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan一般公差
(GENERAL TOLERANCE)10mm以下: ±0.2
10mm以上 30mm以下: ±0.25
30mm以上 100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°

組合電線断面積 (WIRE RANGE)

mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

mmφ

材料 (MATERIAL)

仕上 (FINISH)

注記 △ 参照
SEE NOTE 1

番号 (No.)

C-179037

REV.

C1

SHEET

1 OF 1

尺度 (SCALE)

4-1

LOC

J

名称 (NAME)

REAR BRACKET

FOR AMP MEMORY CARD CONN. DOUBLE SLOT TYPE

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面