



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION SEP. 2012  
 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

-1, -4, -7; AS SHOWN  
 -1, -4, -7; 本図

LOC	INST	REVISIONS					
J		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		RELEASED	09DEC08	KK	HY
		A1		REVISED ECR-12-000796	13JAN12	KF	HY
		A2		REVISED ECR-09-014331	10SEP12	KK	HY



1. 本製品は、別番のコンポーネントと組合せて使用する。
2. 取扱説明書 NO: 411-78268
3. 組合せ相手型番: 取扱説明書を参照のこと。
4. 嵌合相手代表型番: 取扱説明書を参照のこと。
5. 適用端子: TABLE-1参照

1. THIS PRODUCT IS USED STACK WITH ANOTHER COMPONENTS.
2. HANDLING OF THIS PART SHOULD FOLLOW INSTRUCTION SHEET NO.411-78268.
3. COMPONENTS NUMBER OF STACKING; REFERENCE TO INSTRUCTION SHEET.
4. MATING CONNECTOR PART(TYPICAL); REFERENCE TO INSTRUCTION SHEET.
5. APPLIED TERMINAL; SEE TABLE-1

PAPER BOX ダンボール箱	SOFT TRAY プラスチックトレイ	GRAY	1903615-9
			<del>1903615-8</del>
			1903615-7
		BLACK	<del>1903615-6</del>
			<del>1903615-5</del>
		NATURAL	1903615-4
			1903615-3
			1903615-2
			1903615-1
OUTER 外装	INNER 内装	COLOR	PART NO.
PACKING STYLE 梱包形態			

TABLE-1

		APPLIED TERMINAL P/N 適用端子 P/N	APPLICABLE WIRE RANGE 適用電線
SIGNAL 0.5	TIN	1827855-4	0.13~0.5mm <sup>2</sup>
	TIN	1827855-1	
	GOLD	1903703-1	
	TIN	1827855-2	
	TIN	1827855-3	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 稀 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ±0.5 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±3°00' FINISH 仕上	DWN K.KATO 09DEC08 CHK R.KOMIYAMA 09DEC08 APVD H.YAMAGAMI 09DEC08 PRODUCT SPEC 108-78437 APPLICATION SPEC - WEIGHT 0.99 g	NAME 名称 0.5 6POSITION HOUSING ASSY STACKING TYPE
MATERIAL 材料 PBT	SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING	SIZE 寸法 A2 00779
		SCALE 縮尺 5:1	DRAWING NO. 番付 C-1903615
		SHEET 1 OF 1	RESTRICTED TO REV A2

STE TE Connectivity