

Notizen/NOTES:

- 1 2308956-1 Kodierung A wie dargestellt
2308956-1 CODING A AS SHOWN
- 2 Fehlende Maße siehe TE-Schnittstellenzeichnung 208-18006
MISSING DIMENSIONS SEE TE-INTERFACE DRAWING 208-18006
- 3 TE-Logo
TE-LOGO
- 4 TE Teil Number
TE Part Number
- 5 Revisionsstand
PART REVISION
- 6 Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER
- 7 Gutteil Markierung
GOOD-PART MARKING
- 8 Verpackung: nach Verpackungsspezifikation V2308956
Blistergurt auf Spule
PACKAGING: ACC PACKAGING INSTRUCTION V2308956
TAPE & REEL
- 9 Toleranz abweichend zur Schnittstelle 208-18006,
Funktionalität belegt, siehe Test 20-AUT-DE-1201, 20-AUT-DE-1202
TOLERANCE DEVIATING TO INTERFACE 208-18006
FUNCTIONALITY PROVEN, SEE TEST 20-AUT-DE-1201, 20-AUT-DE-1202
- 10 CONTACT SURFACE:
SOLDER SIDE 3-8 μ m Sn OVER 1-2.5 μ m Ni
MATING SIDE 1-3 μ m Sn OVER 1-4 μ m Ni
Kontaktoberfläche:
Lotseitig 3-8 μ m Sn ueber 1-2.5 μ m Ni
Steckseitig 1-3 μ m Sn ueber 1-4 μ m Ni
- 11 Verpackung: Tray
PACKAGING: TRAY



DIN 16742 - TOLERANCES AND
ACCEPTANCE CONDITIONS
DIN 16742 - Toleranzen und
Abnahmebedingungen

DIN 16742 - TOLERANCES AND
ACCEPTANCE CONDITIONS
DIN 16742 - Toleranzen und
Abnahmebedingungen

