

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	31JUL2018	C.L	N.Y
	B	REVISED	29FEB2024	M.S	N.Y

NOTE:

1.NET WEIGHT : -1:7.90g
-2:8.11g

2. APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2.









TABLE 1

1	-	CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING OTHER AREA:NICKEL PLATING HDRコンタクトとの接触領域: 金めっき その他の領域: ニッケルめっき	COPPER ALLOY 銅合金	REC CONTACT 3Pos リセコンタクト 3極	5
1	1	-	HNBR, BLACK 水素化ニトリルゴム, 黒	BUSH S ブッシュ S	4
1	1	-	POLYESTER RESIN, BLACK □□□□□□□□, □	SCREW HSG S スクリューハウジング S	3
1	1	-	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	INNER HOUSING BRAKE インナーハウジング ブレーキ	2
1	1	-	CASE:POLYESTER RESIN, BLACK LOCK SPRING:STAINLESS STEEL ケース: ポリエステル樹脂, 黒 ロックスプリング: ステンレススチール	CASE ASSY ケース アッセンブリ	1
QTY		FINISH	MATERIAL	NAME	ITEM
-2	-1	PARTS LIST			

リセコネクタ組立て後寸法(参考)

DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)

TABLE 2

0.13~0.33mm ² (AWG26~22)	Ø1.00~1.20mm	Ø4.50~5.10mm
WIRE SIZE 電線サイズ(AWG)	INSULATION DIAMETER 被覆外径	JACKET DIAMETER ジャケット外径

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3

0-PLC ±

1-PLC ±0.1

2-PLC ±0.01

3-PLC ±0.001

4-PLC ±0.0001

ANGLES ±5

MATERIAL
材料

SEE TABLE 1

FINISH
仕上

SEE TABLE 1

DWN
C.L

CHK
N.YAMASAKI

APVD
N.YAMASAKI

PRODUCT SPEC
製品規格

108-140130, 140311

APPLICATION SPEC
取付適用規格

114-5335

WEIGHT
重量

SEE NOTE 1

CUSTOMER DRAWING

240CT2017

240CT2017

240CT2017

108-140130, 140311

114-5335

SEE NOTE 1

NAME
名称

REC CONNECTOR RIGHT ANGLE KIT,
MMC PUSH ON-B-F-S

SIZE
寸法

A3

CAGE CODE
番号

-

DRAWING NO
番号

2326774

RESTRICTED TO

-

SCALE
尺度

2:1

SHEET
シート

1 OF 1

REV
REV

B

TE Connectivity

1470-19 (3/13)