



TAB 2.8 AND TAB 5.8 SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
Tab 2.8 und Tab 5.8 zweite Kontaktsicherung in Endraststellung




TAB 2.8 AND TAB 5.8 SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION
Tab 2.8 und Tab 5.8 zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung




FURTHER CODING
weitere Kodierung

95POS. CODE B
95pol. Kodierung B



CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt



NOTES
Bemerkungen

- 1 TE CONNECTIVITY LOGO
TE CONNECTIVITY Logo
- 2 TE CONNECTIVITY NUMBER
TE CONNECTIVITY Nummer
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 5 FITS TO TE CONNECTIVITY COUNTERPART HYBRID RECEPTACLE HOUSING, 95POS. 2344950
Passend zu TE CONNECTIVITY Gegenstecker gem. Buchsengehäuse, 95pol. 2344950
- 6 FITS TO TE CONNECTIVITY ADAPTER FOR METAL BRACKET 1718329-1
Passend zu TE CONNECTIVITY Adapter für Metallhalter 1718329-1
- 7 FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING 114-18638
Passend zu TE CONNECTIVITY Ausführungsvorschrift 114-18638
- 8 MOUNTING WITH FIXING SLIDE 1718328-2
Montage mit Befestigungs-Schieber 1718328-2
- 9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW29 MAX. DIAMETER 34.6MM
Ausgelegt für Wellrohr NW29 max. Durchmesser 34,6mm
- 11 MATED WITH COVER TE CONNECTIVITY NO. 2344956-1
Passend zu Kappe TE CONNECTIVITY Nr.: 2344956-1
- 12 MATED WITH TAB 1.2 SECONDARY LOCK TE CONNECTIVITY NO. 2383363
Passend zu Tab 1.2 zweiter Kontaktsicherung TE CONNECTIVITY Nr.: 2383363
- 13 MAX. CABLE TIE WIDTH: 4mm
max. Kabelbindebreite: 4mm
- 14 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

- 15 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM (SW5)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1355052
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR


Kontaktkammer passend für Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1355052
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR
- 16 CAVITIES MATED WITH TAB 5.8 x 0.8 MM (SW5)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1241895
MAX. WIRESIZE: 6mm² FLR

Kontaktkammer passend für Flachstecker 5.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1241895
max. Drahtgrößenbereich: 6mm² FLR
- 17 CAVITIES MATED WITH TAB 1.2 x 0.6 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1718398
MAX. WIRESIZE: 1.0mm² FLR
MIN. CABLE DIAMETER 1.1mm


Kontaktkammer passend für Flachstecker 1.2 x 0.6 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1718398
max. Drahtgrößenbereich: 1.0mm² FLR
Min. Kabeldurchmesser 1.1mm
- 18 CAVITIES MATED WITH TAB 1.2 x 0.6 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO.: 1718398
MAX. WIRESIZE: 0.75mm² FLR
MIN. CABLE DIAMETER 1.1mm

Kontaktkammer passend für Flachstecker 1.2 x 0.6 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr.: 1718398
max. Drahtgrößenbereich: 0.75mm² FLR
Min. Kabeldurchmesser 1.1mm
- 19 CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung
- 20 POLARIZATION
Polarisierung
- 21 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- 22 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE CONNECTIVITY WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE CONNECTIVITY
- 23 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton







CONNECTOR 95POS. INCL. COVER, ADAPTER AND FIXING SLIDE
Steckverbinder 95pol. mit Kappe, Adapter und Befestigungsschieber



MOUNTING DIRECTION
Montagerichtung





10 CABLE TIE POSITION FOR CORRUGATED TUBE NW29
Kabelbindeposition für Wellrohr NW29



DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

TAB 2.8 AND TAB 5.8 2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
Tab 2.8 und Tab 5.8 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt



REVISIONS ÄNDERUNGEN				REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	DATE	DWN
A		NEW DRAWING	15JUN2021	MF	PW		
A1		NOTE 17 AND 18 UPDATED	02NOV2022	MK	FE		
A2		DRAWING CLARIFICATION	23JUN2023	RK	PW		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	1	1	PBT-GF20	YELLOW Gelb	TPA TAB HSG, 95POS zweite Kontaktsicherung, 95pol	A	5														
-	-	1	1	SILICONE	ORANGE Orange	SEAL Dichtung	A	4														
-	-	1	1	SILICONE	PEARL GREEN Perlgrün	95POS. FAMILY SEAL 95pol.-Familiendichtung	A	3														
-	-	1	1	PBT-GF20 V-0	BLACK Schwarz	95POS. TAB LOWER HSG 95pol., Tab unteres geh.	A	2														
-	-	1	-	PBT-GF20 V-0	GREY Grau	95POS. TAB UPPER HSG, SLD, COD B 95pol., Tab oberes Geh., ged. Code B	A	1														
-	-	-	1	PBT-GF20 V-0	BLACK Schwarz	95POS. TAB UPPER HSG, SLD, COD A 95pol., Tab oberes Geh., ged. Code A	A	1														
-	-	-	-	MATERIAL	COLOUR SIMILAR Farbe ähnlich	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM Nr.														
-	-	A	A	REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)																		
-	-	90	90	WEIGHT OF EACH ASSY NO (g)																		
QTY REQD PER ASSY TCPN				PARTS LIST																		
				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS) DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN																		
				DWN: M. Floesser 15JUN2021 CHK: P. Wobbel 16JUN2021 APVD: F. Ellrop 16JUN2021																		
				PRODUCT SPEC: 108-94800 APPLICATION SPEC: 114-94670 WEIGHT: 90 g CUSTOMER DRAWING																		
				NAME: 95POS. TAB HSG ASSY, SLD 95pol. Tab Geh. Assy. ged. SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 2383353 RESTRICTED TO: NUR FÜR: A2																		
				SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1 REV: A2																		