


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



---	---	---	MARRONE (BROWN)	PA 6.6 CARICATO VETRO (PA 6.6 G.F. FILLED)	---
12 POSIZIONI (12 POSITIONS)	58.8	55			282036-1
---	---	---			---
NOTE	A	B	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
B	REVISED FOR EC ET00-0040-97	A.F. 3.2 97	CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
A	IN PRODUZIONE	C.I. 18SEP 1990	THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
	DI ROTTURA	C.I. 7JUL 1990	© COPYRIGHT 1988 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
	RINFORZATO PUNTI PREFERENZIALI		TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
	1.0 ERA 0.4-0.5			//	//
7	MODIFICATO QUOTE:				3:1
6	RIVISTO	C.I. 5JAN 1990	± 0.3	AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)	
5	RIVISTO	C.I. 27JUL 1989	ANGOLI (ANGLES) ± 2°		
4	RIVISTO	C.I. 30MAY 1989	DIS. 07 OCT '88 (DR.) E. BASSANO	DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AGGANCIO SECONDARIO PER CONT.FEMM. DA 20A & 15A	
3	RIVISTO	---	CONT. 07 OCT '88 (CHK) C. TARTAGLIA		
2	RIVISTO	E.B. 5 DIC 88	APP. (CAPP.)	LOC. SIZE NUMERO (DWG NO)	REV. FOGLIO (SHEET)
1	RIVISTO	E.B. 2 DIC 88		I A4 C-282036	B 1 DI (OF) 1
REV. (REV. LTR.)	REVISIONI (REVISION RECORD)		DIS. DATA (DR) (DATE)		

DISTRIBUZIONE
(PRINT DIST.)