


Bestückungsplan / contact layout




Tauchlötanschluss 0,3 x 0,7mm  
solder terminal 0,3 x 0,7 mm

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen  
performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Layout / PCB drillhole pattern



Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das englische Original.  
 The German version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the English original.  
 In case of any deviation the English version shall prevail.  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffanmeldung vorbehalten.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offences will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 2:1	Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		<b>ERNI-DIN 41612 / IEC-60603-2</b> <b>Female Connector</b> <b>Q 64 Solder Type 7</b>	
		<b>©-294721-E</b>		I
a	25.05.2021	Class		A3
Index	Date	STVQ		