



## CARACTERISTIQUES:

Température d'utilisation: -55°C à +175°C

Matériaux: Thermoplastique et silicone fluoré

Tension de tenue: 1300 V eff .50Hz

Contact a picot: Doré

Avant des contacts normalisé suivant: MIL C 39029/57\_360

1 Marquages sur la face opposée aux clés.

## CHARACTERISTICS:

Operating temperature range: -55°C to +175°C

Materials: Thermoplastic and fluorinated silicone.

Withstanding voltage: 1300 V ;50Hz (R.M.S)

PCB pin contact: Gold plated.

Front part contact as per: MIL C 39029/57\_360

1 Marking on the opposite keys side.

			SERIE DMC-M	DATE 09/09/03	VISA Creation Created	VISA Approbation Approval
Revision	Date	Observations	DESIGNATION	REF : P/N:		<b>732-0730-22</b>
ORIGINE : DE 089/02			<b>MODULE S # 22 A PICOTS DROITS</b>			



**Connecteurs Electriques Deutsch**

17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 9 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE  
TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-A/F00