

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR**VERTRAULICH**
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBHZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1984
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	Allg. Änderungen	23.02.84	Schuhmacher
B	Klappenmaße geändert	19.03.84	Schuhmacher
C	UNTERSICHT HINZU	25.04.84	Richter
D	Aussparung Maße 2.5, 1,12, 4, 10.6 entf. Kammermarkierung 11u.2 hinzu	01.08.84	Richter
E	Grat zulässig ergänzt	28.06.85	Kowolik
F	Maße hinzu	25.07.85	Hinteregger
G	Maßlinie von 1.8 korr.	12.11.85	Richter
H	927410-2 hinzu	05.07.88	Kirsch
I	Rastbügel verstärkt	06.03.90	Honigmann
J	Zeichnung in CAD erstellt	05-JUN-96	K.GOSSEN

NUMMER 927 410

VERWENDET FÜR

PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERNLOC
AI
DIST

WAR NR.

AMP 927 410
Germany
443 906 231

1.5x45°
2
14
4
3
10°
RO.8
RO.5
0.4x45°
18
2
1
1.2
5±0.15
11
10.6^{+0.15}
(9^{+0.15})
1
N
0.6
1.2^{+0.15}
3
4
8.8^{-0.15}
10.4^{-0.15}

GRAT ZULÄSSIG

X →

A →

Schnitt A-A

2.5^{-0.15}
1.6^{-0.15}
5°
0.8^{+0.15}
0.2
0.5x45°
2.2
10^{-0.2}
(0.7)
0.4
R1.4
2
3.5
7.4
1.5
1
R1.2
45°
0.3±0.1
6-0.15
60°
1.8
5

Ansicht X

0.5x45°
1.5
1.65^{+0.15}
5°
1
10°
0.5x45°
2

M10:1

1 Nicht vermaßte Wandstärken 0.8
2 Nicht vermaßte Radien R0.3

-1 WIE GEZEICHNET
AS SHOWNNUR FÜR VW/AUDI
FOR VW/AUDI ONLY

~ 925014

ZEICHNUNG GÜLTIG AB					
AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH D-63225 Langen					
BENENNUNG					
927410-2 ©	-	1	2pol. F.F.Steckgehäuse	PA 6.6	braun
927410-1	-	1	2pol. F.F.Steckgehäuse	PA 6.6	schwarz
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
	GEZ.		15.11.83	GEPR.	18.11.83
			Schm/E.P.	EgenoLf	
			NICH TOLERIERTE MASSE ± 0.2 ± 1°		FORMAT A2
			ZEICHNUNGS-NR. 927 410		REVISIONS-NR. J
			MASSTAB 5:1		BLATT 1 VON 1

AMP-EN-555 REV 9-93

18-JUN-96 10:40:55 eg004578 s.927410.1.c (in EDM)