




LOC	DIST	REV	DATE	DWN	APVD
A1	-	A	16.JUL.2009	Sche	TS



- Bemerkungen
NOTES
- 1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING
 - 2 Verpackung: Schuetztgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
 - 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
 - 4 DIN 16901-140 mittig ueber Nennmass
CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION
 - 5 Passend zu Buchsenkontakt MOS FFC (kurz) siehe TE Nr: 1452852
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT MOS FFC (SHORT) SEE
 - 6 Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX.25% PERMISSIBLE
- 1- -1 wie gezeichnet
AS SHOWN



1:1

1-929089-1	B	A	schwarz/BLACK	K	1.0	185730-1	-
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	OBERFLAECHE SURFACE FARBE/COLOR	ART KIND	GRAMM GEWICHT WEIGHT	Stiftleiste PIN HEADER TE	Stiftgehäuse PIN HOUSING TE

DWN: S. Schelhorn 16 JUL 2009 CHK: T. Stier 16 JUL 2009		Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL SECS IN TOLERANCES		NAME: MOS/FFC SOCKET HOUSING, 3 POS. MOS/FFC BUCHSENGEHAEUSE, 3 POL.	
PRODUCT SPEC: 108-18157 APPLICATION SPEC: VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE: A100779 DRAWING NO: C-929089	
MATERIAL: - FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: -		RESTRICTED TO: NUR FÜR: - CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG	