

**BAV-2U-43BD**

**Art.-Nr.: A26955-000**

**Abzweigmuffe**

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat  
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen  
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV} (1,2) \text{ kV}$

Durchgang:  $5 \times 1,5$  bis  $5 \times 25 \text{ mm}^2$

Abzweig:  $5 \times 1,5$  bis  $5 \times 25 \text{ mm}^2$

mit Vergußmasse RAPID im Doppelkammerbeutel (0,8 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

