



NUMBER  
C-1123037

3rd ANGLE PROJECTION



TYPE I  
5mmピッチ 2線 ヘッダー

インサート位置  
INSERT PIN



注記  
1. ヘッダーアッシーの詳細は選座ヘッダー型番の図書を参照のこと  
(ヘッダー型番についてはTABLE 1を参照のこと)

NOTES  
1. REFER TO DWG.OF HDR ASSEMBLY FOR THE DETAILS.

表1  
TABLE 1

Obsolete	P/N	Type	WITH	色	数量	単位	選座P/N	選座P/N
	0-912071-4	I	有	赤色 RED	48	2	2-353205-2	1123037-2
	0-912071-4	I	有	自然色 NATURAL	48	2	2-353205-1	1123037-1
	② 管ピケース型番 TUBE P/N	TYPE	キンク KINK	色 COLOUR	数量/管ピケース (個) QTY/TUBE	種数 Pos	ヘッダー型番 HDR P/N	管ピケース コネクタ型番 IN TUBE P/N
					① 2.5MM SIGNAL DBL LOCK HI-PRO TYPE HDR ASS'Y			

表2  
TABLE 2

名称 PARTS NAME	材質 MATERIAL	色 COLOUR
管ピケース TUBE	塩化ビニル樹脂 PVC	透明 CLEAR

**TE** TE Connectivity

<del>指定電線径 (WIRE RANGE)</del> mm <sup>2</sup> (AWG)	<del>指定外径 (INSULATION DIAM)</del> mm	名称 (NAME) 管ピケース 2線 2.5mm シグナル ダブルロック ハイプロ ヘッダーアッシー (Vタイプ) 2.5MM SIGNAL DBL LOCK HI-PRO TYPE HDR IN TUBE 2P
<del>材料 (MATERIAL)</del>	<del>仕上げ (FINISH)</del>	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 ± 0.2 寸法 30mm ± 0.25 寸法 100mm ± 0.3 寸法 1 ± 0.1
DR. 4/11/97 T.HATANO	DE. 4/11/97 Y.NOGLUCHI	図面 (SCALE) 1:1
CHK. 4/11/97 Y.NOGLUCHI	APP. 4/11/97 Y.KASHIWA	番付 (No.) A3 J C-1123037 REV. A1 SHEET 1 OF 1

A1	REVISED PER ECR-15-018479	03MAR2016	NK	NL	DR. 4/11/97 T.HATANO	DE. 4/11/97 Y.NOGLUCHI
LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	CHK. 4/11/97 Y.NOGLUCHI	APP. 4/11/97 Y.KASHIWA

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-20  
REV.3/89

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面