

MM-7-GC490

Art.-Nr.: A24886-000

Abzweigmuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polypropylen
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV} (1,2) \text{ kV}$

Durchgang: 4 x 95 bis 4 x 240 mm²

Abzweig: 4 x 35 bis 4 x 150 mm²

mit Vergußmasse GUROFLEX im Blechgehäuse (4,9 l)

mit Set Butylband

