

Intercontec 丸形コネクタ

Intercontec infinite connections

Intercontec 丸形コネクタ製品をTE認定製品として日本市場に提供
Bringing Intercontec round connector products to the Japanese market as TE certified products



■ダイキャストハウジングを採用

電磁ノイズ対策やEMIシールド性能向上に効果的なダイキャストハウジングを採用。ノイズ制御が求められる環境に最適です。また、モーターの過熱・発火による延焼事故の未然防止にも貢献できます。

■確実な嵌合を可能にしたロックシステム

独自ロックシステムが迅速で確実な嵌合をサポート。作業工数を削減できます。
speedtec：コネクタ嵌合後、ロック部を1/8～1/4回転するだけで素早くロック
springtec：コネクタ嵌合と同時に確実にロック

■モジュールコンセプトによるバリエーション展開

標準部品を組み合わせることで多彩なバリエーション展開を可能にするモジュールコンセプトを採用。コネクタサイズもM15～58から自由に選べるなど、あらゆるニーズに柔軟に対応できるコネクタシリーズです。

その他の特長 | Other Features

- htec：パワー/信号/Ethernet (4pin) のハイブリッドタイプ
- Rotated Angle Connector：首が回転するライトアングルタイプ
- Crown Cramp Concept：はんだ付け不要のクランプタイプ

Intercontec社

Intercontec社は1996年にドイツで設立され、モーターやロボット、工作機械などの産業機器向けに高信頼性のソリューションを提供しています。


※インターコンテック製品は、各コンポーネントの組み合わせによりお客さまのご要望に合わせてカスタマイズした製品が完成します。そのため、お客さまの仕様決定までは、インターコンテックの型番を使い、仕様決定後にTEの型番を設定・登録いたします。

Intercontec's round connectors can contribute to improved EMI shielding and electromagnetic noise countermeasures by using die-cast housings. In addition, the lineup includes products that support fast and secure mating, such as the speedtec series that can lock with a slight rotation and the springtec series that can lock simultaneously when it is mated. Our lineup of fully flexible connector series can support a variety of needs, such as module concepts that can achieve a multitude of variations through combinations of standard parts.

Intercontec Produkt GmbH

Intercontec was founded in Germany in 1996 to provide highly reliable connection solutions for industrial machinery, such as for motors, robots, and machine tools.

お問い合わせ先

 インダストリアル事業部

 044-844-8052 (+81-44-844-8052)

 contact_cis_jp@te.com