

NECTOR M パワーシステム

NECTOR M Power System

※ NECTORはTE Connectivityの商標です。

照明配線の変更・再編成が容易なモジュラ型配線コネクタおよび配線システム

Modular wiring connectors and wiring systems make it easy to rewire and change lighting systems



電力、データ、制御信号を1つのコネクタに集約

商業・工業施設用照明やディスプレイ照明、エンターテインメント機器などの配線に最適な配線システムです。極数は3、5、6、7極を用意しており、電源やデータ、制御信号の一括嵌合にも対応できます。

迅速な現場結線を支える豊富な製品ラインアップ

現場結線に最適化した専用工具を用意し、接続形態に合わせた製品ラインアップも拡充。作業時間の短縮など、施工性の向上に貢献できます。また、コネクタは嵌合と同時にロックされ、離脱時には専用工具を用いる機構を採用し、施工後の保安管理にも配慮しました。

コネクタカラーは2色、防水タイプも用意

コネクタカラーは白と黒の2色を用意。

屋外照明の施工に最適なIP67対応の防水タイプもラインアップしました。

This wiring system is excellent for wiring jobs such as commercial and industrial lighting, display lighting, entertainment equipment, and more. We have 3, 5, 6, and 7 contact models. They can handle batch connections of power, data, and control signal lines. Specialized tools optimized for doing connections on site are available with our full product lineup according to the connection configuration. This system can help you improve construction practices by shortening work time. We have two connector colors: black and white. Our lineup now includes a waterproof type (black only) compliant to IP67 that is perfect for outdoor lighting.

その他の特長 Other Features

- ・誤嵌合防止用キーイング6種類
- ・中継タイプ、パネルタイプもラインアップ
- ・UL1977、UL2043
- ・IEC61535

スペック Specifications

製品規格	108-20304 (非防水) 108-133014 (防水)
取付適用規格	114-32150 (非防水) 114-32111 (防水)

製品仕様 Performance Specifications

定格電流	20A max. @ 2.5mm ² (1極使用) 16A max. @ 2.5mm ² (多極使用)
定格電圧	AC 400V (IEC)、AC 600V (UL)
耐電圧	AC 3000V
定格温度	-40~85℃
挿抜回数	500回
防水等級	IP67 (防水タイプのみ)

Part Numbers

製品カタログ番号：5-1773465-6をご参照ください。

お問い合わせ先



インダストリアル事業部

☎ 044-844-8052 (+81-44-844-8052)

✉ contact_cis_jp@te.com