


NOTE:
 1 ADATTO PER TERMINALE MASCHIO CON FORO, SECONDO FIGURA Z
 2 MASSIMA SCIABOLATURA AMMESSA: 8 mm PER METRO

3 SPAZIO MIN. OCCUPATO DAL BLOCCHETTO
 PN. 281734-1 0 -2

4 ONLY WELDED SPLICES ALLOWED



STAGNATO		OTTONE OT 70	281737-2
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION	19
© COPYRIGHT 1985 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		2.2-3.4 mm	0.5-2.3 mm ²
ANGOLI (ANGLES)		SCALA (SCALE)	
± 0.3		-	
ANGOLI (ANGLES)		SCALA (SCALE)	
± 2°		-	
DIS. V. RANIERI (DR.)		DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
20-1-86		.312 SERIES POSITIVE LOCK REC. FLAG TYPE R	
CONT. (CNR)		LOC. SIZE (CONG. NO.)	
-		I A3 C-281737-F	
APP. (APP.)		REV. (REV.)	
-		H1	
FOLIO (SHEET)		FOLIO (SHEET)	
DI (DI)		DI (DI)	

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)
H1	REVISED PER ECR-20-012400	SS	25 SEP 80
H	REVISED (8700-0275-97)	A.B./C.T.	09/81
E	AGGIORNATO	15 JUNE 88	
D	AGGIORNATO	6/11/88	
C	AGG. NOTA	3	
B	AGGIORNATO	AB	18-88
A	AGGIORNATO	2/86	
SIMILE AL PN. 172796			

DISTRIBUZIONE (PRINT/DIST.)