


# ENTRELEC

Electrical Solutions



## КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Ассортимент перфорированных кабель-каналов ENTRELEC включает востребованные профили шириной 24, 40, 60, 80, 100 и 120 мм.

Высококачественный ПВХ и безгалогенный пластик позволяет использовать изделия, как в стандартных промышленных применениях (ПВХ пластик), так и в наиболее требовательных областях, как, например, железнодорожное применение, в высокоэтажных и общественных зданиях и на морских судах.



### УСКОРЕНИЕ ПРОЕКТОВ

- Экономия времени при выламывании зубцов без использования инструмента
- Дополнительное отверстие сбоку для использования кабельных стяжек для эффективной группировки проводов
- Ускорение процесса обслуживания благодаря конструкции крышки, которая упрощает ее снятие
- Быстрая установка держателей на нижнюю направляющую кабель-канала без винтов и перемещение их по всей длине направляющей



### ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

- Специальная конструкция зубца обеспечивает более удобное размещение и группировку проводов
- Нижняя линия разреза кабель-канала позволяет легко отделить основание от стенки без образования острых частей
- Верхняя линия разреза позволяет легко выломать зубцы
- Гладкие края без заусенцев защищают монтажников от травм, а провода - от повреждений




### ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

- Семейство перфорированных кабель-каналов без галогенов с низким уровнем дыма соответствует EN45545-2 (R22-R23,HL3) для железных дорог
- Огнестойкий, самозатухающий пластик соответствует UL94-V0
- Крышки кабель-каналов надежно удерживаются, даже в вертикальном положении или при вибрации
- Диапазон температуры эксплуатации от -25°C до +90 °C





## ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Перфорированный ПВХ кабель-канал разработан для обеспечения гибкости в прокладке проводов при конструировании электроцита и для экономии времени при монтаже



### Характеристики и особенности

- Может использоваться с кабельными стяжками за счет дополнительных отверстий сбоку
- Огнестойкий, самозатухающий, соответствует UL94-V0
- Верхняя линия разреза кабель-канала позволяет легко выломать зубцы
- Нижняя линия разреза кабель-канала позволяет легко отделить основание от стенки без образования острых частей
- Температура эксплуатации : -5°C до 60°C
- Стандартная длина: 2м
- Цвет: RAL7030 Серый
- Соответствует ROHS
- Соответствует МЭК60695-2-1 и EN 50085-2-3



### Информация для заказа

Ширина (A) x Высота (C)		Тип	Код заказа	Количество в упаковке
мм	дюймы			
25 x 30	0.98 x 1.18	WD-1-DP-GR2530	1SET411008R0000	50 x 2м (78.74 д.)
25 x 40	0.98 x 1.57	WD-1-DP-GR2540	1SET411009R0000	50 x 2м (78.74 д.)
25 x 60	0.98 x 2.36	WD-1-DP-GR2560	1SET411010R0000	30 x 2м (78.74 д.)
25 x 80	0.98 x 3.15	WD-1-DP-GR2580	1SET411011R0000	28 x 2м (78.74 д.)
25 x 100	0.98 x 3.94	WD-1-DP-GR2510	1SET411007R0000	22 x 2м (78.74 д.)
40 x 40	1.57 x 1.57	WD-1-DP-GR4040	1SET411013R0000	26 x 2м (78.74 д.)
40 x 60	1.57 x 2.36	WD-1-DP-GR4060	1SET411014R0000	18 x 2м (78.74 д.)
40 x 80	1.57 x 3.15	WD-1-DP-GR4080	1SET411015R0000	20 x 2м (78.74 д.)
40 x 100	1.57 x 3.94	WD-1-DP-GR4010	1SET411012R0000	14 x 2м (78.74 д.)
60 x 40	2.36 x 1.57	WD-1-DP-GR6040	1SET411017R0000	18 x 2м (78.74 д.)
60 x 60	2.36 x 2.36	WD-1-DP-GR6060	1SET411018R0000	12 x 2м (78.74 д.)
60 x 80	2.36 x 3.15	WD-1-DP-GR6080	1SET411019R0000	12 x 2м (78.74 д.)
60 x 100	2.36 x 3.94	WD-1-DP-GR6010	1SET411016R0000	18 x 2м (78.74 д.)
80 x 40	3.15 x 1.57	WD-1-DP-GR8040	1SET411021R0000	18 x 2м (78.74 д.)
80 x 60	3.15 x 2.36	WD-1-DP-GR8060	1SET411022R0000	14 x 2м (78.74 д.)
80 x 80	3.15 x 3.15	WD-1-DP-GR8080	1SET411023R0000	10 x 2м (78.74 д.)
80 x 100	3.15 x 3.94	WD-1-DP-GR8010	1SET411020R0000	12 x 2м (78.74 д.)
100 x 60	3.94 x 2.36	WD-1-DP-GR1006	1SET411002R0000	10 x 2м (78.74 д.)
100 x 80	3.94 x 3.15	WD-1-DP-GR1008	1SET411003R0000	8 x 2м (78.74 д.)
100 x 100	3.94 x 3.94	WD-1-DP-GR1001	1SET411001R0000	12 x 2м (78.74 д.)
120 x 60	4.72 x 2.36	WD-1-DP-GR1206	1SET411005R0000	8 x 2м (78.74 д.)
120 x 80	4.72 x 3.15	WD-1-DP-GR1208	1SET411006R0000	6 x 2м (78.74 д.)
120 x 100	4.72 x 3.94	WD-1-DP-GR1201	1SET411004R0000	10 x 2м (78.74 д.)



## КРЫШКИ ДЛЯ ПВХ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ

Крышки для ПВХ кабель-каналов разработаны для упрощения снятия при полном заполнении перфорированного кабель-канала проводами. Крышка надежно удерживается, даже в вертикальном положении и при вибрации.

### Информация для заказа

Ширина (A)		Цвет	Тип	Код заказа	Количество в упаковке
мм	дюйм				
25	0.98	Серый	WD-1-CP-GR025	1SET411201R0000	16 x 2м (78.74 д.)
40	1.57		WD-1-CP-GR040	1SET411202R0000	16 x 2м (78.74 д.)
60	2.36		WD-1-CP-GR060	1SET411203R0000	6 x 2м (78.74 д.)
80	3.15		WD-1-CP-GR080	1SET411204R0000	6 x 2м (78.74 д.)
100	3.94		WD-1-CP-GR100	1SET411205R0000	8 x 2м (78.74 д.)
120	4.72		WD-1-CP-GR120	1SET411206R0000	6 x 2м (78.74 д.)








## БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДЫМА

Безгалогенный кабель-канал с низким уровнем дыма разработан для применений с высокими требованиями к пожарной безопасности, подходит для сложных условий эксплуатации

### Характеристики и особенности

- Огнестойкий, самозатухающий согласно UL94-V0
- С низким выделением дыма
- Соответствует EN 45545-2 (R22-R23, HL3) для железных дорог
- Гладкие края без заусенцев защищают монтажников от травм, а провода - от повреждений
- Верхняя линия разреза кабель-канала позволяет легко выломать зубцы
- Нижняя линия разреза кабель-канала позволяет легко отделить основание от стенки без образования острых частей
- Температура применения : -25°C до 90°C
- Стандартная длина: 2 метра
- Материал: PC/ABS (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол)
- Цвет: RAL 7035 Серый
- Соответствует RoHS
- Соответствует EN 50085-2-3




### Информация для заказа


Ширина (A) x Высота (C)		Тип	Код заказа	Количество в упаковке
мм	дюймы			
25 x 30	0.98 x 1.18	WD-1-DH-GR2530	1SET411101R0000	46 x 2м (78.74 д.)
25 x 40	0.98 x 1.57	WD-1-DH-GR2540	1SET411102R0000	50 x 2м (78.74 д.)
25 x 60	0.98 x 2.36	WD-1-DH-GR2560	1SET411103R0000	30 x 2м (78.74 д.)
40 x 40	1.57 x 1.57	WD-1-DH-GR4040	1SET411104R0000	24 x 2м (78.74 д.)
40 x 60	1.57 x 2.36	WD-1-DH-GR4060	1SET411105R0000	18 x 2м (78.74 д.)
40 x 80	1.57 x 3.15	WD-1-DH-GR4080	1SET411106R0000	20 x 2м (78.74 д.)
60 x 40	2.36 x 1.57	WD-1-DH-GR6040	1SET411107R0000	18 x 2м (78.74 д.)
60 x 60	2.36 x 2.36	WD-1-DH-GR6060	1SET411108R0000	12 x 2м (78.74 д.)
60 x 80	2.36 x 3.15	WD-1-DH-GR6080	1SET411109R0000	12 x 2м (78.74 д.)
80 x 60	3.15 x 2.36	WD-1-DH-GR8060	1SET411110R0000	14 x 2м (78.74 д.)
80 x 80	3.15 x 3.15	WD-1-DH-GR8080	1SET411111R0000	10 x 2м (78.74 д.)

## КРЫШКИ ДЛЯ БЕЗГАЛОГЕННОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДЫМА

### Информация для заказа

Ширина (A)		Цвет	Тип	Код заказа	Количество в упаковке
мм	дюйм				
25	0.98	Серый	WD-1-CH-GR025	1SET411250R0000	14 x 2м (78.74 д.)
40	1.57		WD-1-CH-GR040	1SET411251R0000	12 x 2м (78.74 д.)
60	2.36		WD-1-CH-GR060	1SET411252R0000	6 x 2м (78.74 д.)
80	3.15		WD-1-CH-GR080	1SET411253R0000	8 x 2м (78.74 д.)





## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА

Аксессуары упрощают прокладку проводов внутри кабель-канала

### Характеристики и особенности

- Фиксатор провода помогает разводке проводов. Может устанавливаться без винтов на нижнюю направляющую кабельного канала и перемещаться по этой направляющей
- Скоба для кабеля совместно с кабельными стяжками позволяет хорошо удерживать кабели. Как и фиксаторы провода, они могут устанавливаться на нижнюю направляющую кабель-канала без помощи винтов и перемещаться по этой направляющей
- Держатель кабеля защелкивается на зубцы для поддержания больших пучков проводов

### Информация для заказа

Ширина (А) x Высота (С)	Цвет	Тип	Код заказа	Количество в упаковке
мм	дюймы			
<b>Фиксатор провода</b>				
40 x 40	1.57 x 1.57	Черный	WD-1-RT-4040	1SET411301R0000
40 x 60	1.57 x 2.36	■	WD-1-RT-4060	1SET411302R0000
40 x 80	1.57 x 3.15		WD-1-RT-4080	1SET411304R0000
60 x 40	2.36 x 1.57		WD-1-RT-6040	1SET411305R0000
60 x 60	2.36 x 2.36		WD-1-RT-6060	1SET411306R0000
60 x 80	2.36 x 3.15		WD-1-RT-6080	1SET411303R0000
60 x 100	2.36 x 3.94		WD-1-RT-6010	1SET411307R0000
80 x 60	3.15 x 2.36		WD-1-RT-8060	1SET411308R0000
80 x 80	3.15 x 3.15		WD-1-RT-8080	1SET411311R0000
80 x 100	3.15 x 3.94		WD-1-RT-8010	1SET411312R0000
100 x 60	3.94 x 2.36		WD-1-RT-1006	1SET411309R0000
100 x 80	3.94 x 3.15		WD-1-RT-1008	1SET411313R0000
100 x 100	3.94 x 3.94		WD-1-RT-1001	1SET411314R0000
120 x 60	4.72 x 2.36		WD-1-RT-1206	1SET411310R0000
120 x 80	4.72 x 3.15		WD-1-RT-1208	1SET411315R0000
120 x 100	4.72 x 3.94		WD-1-RT-1201	1SET411316R0000
<b>Клипсы</b>				
6.5	0.25	Серый	WD-1-TL-0002	1SET411402R0000
<b>Для кабеля</b>				
Скоба для кабеля		Черный	WD-1-TL-0003	1SET411403R0000
Держатель кабеля		■	WD-1-TL-0004	1SET411404R0000



Фиксатор провода




Клипсы



Держатель кабеля



Скоба для кабеля



Инструмент для монтажа клипс



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРФОРИРОВАННОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА

### Информация для заказа

Описание	Тип	Код заказа	Упаковка
			шт.
Инструмент для монтажа клипс	WD-1-TL-0001	1SET411401R0000	1
Ручной резак для перфорированного кабель-канала	WD-1-TL-0007	1SET411407R0000	1




Ручной резак для перфорированного кабель-канала



## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ

### Перфорированный кабель-канал



### Информация для заказа и размеры

Ширина (А) x Высота (С) мм дюйм	Цвет	Тип	Код заказа	А		В		С		D		E		F		G		H		I		J	
				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм

#### Перфорированный ПВХ кабель-канал

25x30	0.98x1.18	Серый	WD-1-DP-GR2530	1SET411008R0000	25	0.98	26.4	1.04	30	1.18	10	0.39	1.4	0.05	1.4	0.05	11.4	0.44	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08
25x40	0.98x1.57		WD-1-DP-GR2540	1SET411009R0000	25	0.98	36.2	1.43	40	1.57	11	0.43	1.4	0.05	1.4	0.05	12.4	0.48	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08
25x60	0.98x2.36	WD-1-DP-GR2560	1SET411010R0000	25	0.98	56.4	2.22	60	2.36	12	0.47	1.6	0.06	1.6	0.06	13.6	0.53	4	0.16	6	0.16	2.1	0.08	
25x80	0.98x3.15	WD-1-DP-GR2580	1SET411011R0000	25	0.98	76.8	3.02	80	3.15	14	0.55	1.8	0.07	1.8	0.07	15.8	0.62	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
25x100	0.98x3.94	WD-1-DP-GR2510	1SET411007R0000	25	0.98	96.6	3.80	100	3.94	16	0.63	1.9	0.07	1.9	0.07	17.9	0.70	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
40x40	1.57x1.57	WD-1-DP-GR4040	1SET411013R0000	40	1.57	36.5	1.43	40	1.57	11	0.43	1.4	0.05	1.4	0.05	12.4	0.48	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
40x60	1.57x2.36	WD-1-DP-GR4060	1SET411014R0000	40	1.57	56.5	2.22	60	2.36	12	0.47	1.6	0.06	1.6	0.06	13.6	0.53	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
40x80	1.57x3.15	WD-1-DP-GR4080	1SET411015R0000	40	1.57	76.8	3.02	80	3.15	14	0.55	1.8	0.07	1.8	0.07	15.8	0.62	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
40x100	1.57x3.94	WD-1-DP-GR4010	1SET411012R0000	40	1.57	96.9	3.81	100	3.94	16	0.63	1.9	0.07	2	0.07	17.9	0.70	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
60x40	2.36x1.57	WD-1-DP-GR6040	1SET411017R0000	60	2.36	36.8	1.45	40	1.57	11	0.43	1.6	0.06	1.6	0.06	12.6	0.49	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
60x60	2.36x2.36	WD-1-DP-GR6060	1SET411018R0000	60	2.36	56.8	2.23	60	2.36	12	0.47	1.8	0.07	1.8	0.07	13.8	0.54	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
60x80	2.36x3.15	WD-1-DP-GR6080	1SET411019R0000	60	2.36	76.7	3.02	80	3.15	14	0.55	1.8	0.07	1.8	0.07	15.8	0.62	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
60x100	2.36x3.94	WD-1-DP-GR6010	1SET411016R0000	60	2.36	96.9	3.81	100	3.94	16	0.63	2	0.07	2	0.07	18	0.70	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
80x40	3.15x1.57	WD-1-DP-GR8040	1SET411021R0000	80	3.15	36.8	1.45	40	1.57	11	0.43	1.6	0.06	1.6	0.06	12.6	0.49	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
80x60	3.15x2.36	WD-1-DP-GR8060	1SET411022R0000	80	3.15	57	2.24	60	2.36	12	0.47	1.8	0.07	1.8	0.07	13.8	0.54	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
80x80	3.15x3.15	WD-1-DP-GR8080	1SET411023R0000	80	3.15	77.1	3.03	80	3.15	14	0.55	1.8	0.07	1.8	0.07	15.8	0.62	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
80x100	3.15x3.94	WD-1-DP-GR8010	1SET411020R0000	80	3.15	97.2	3.82	100	3.94	16	0.63	2.2	0.08	2.2	0.08	18.2	0.71	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
100x60	3.94x2.36	WD-1-DP-GR1006	1SET411002R0000	100	3.94	57.3	2.25	60	2.36	12	0.47	2	0.07	2	0.07	14	0.55	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
100x80	3.94x3.15	WD-1-DP-GR1008	1SET411003R0000	100	3.94	77.2	3.04	80	3.15	14	0.55	2	0.07	2	0.07	16	0.63	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
100x100	3.94x3.94	WD-1-DP-GR1001	1SET411001R0000	100	3.94	97.2	3.82	100	3.94	16	0.63	2.2	0.08	2.2	0.08	18.2	0.71	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
120x60	4.72x2.36	WD-1-DP-GR1206	1SET411005R0000	120	4.72	57.6	2.26	60	2.36	12	0.47	2.3	0.09	2	0.07	14.3	0.56	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
120x80	4.72x3.15	WD-1-DP-GR1208	1SET411006R0000	120	4.72	77.5	3.05	80	3.15	14	0.55	2.3	0.09	2	0.07	16.3	0.64	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	
120x100	4.72x3.94	WD-1-DP-GR1201	1SET411004R0000	120	4.72	97.5	3.84	100	3.94	16	0.63	2.4	0.09	2.4	0.09	18.4	0.72	4	0.16	6	0.24	2.1	0.08	



#### Перфорированный безгалогенный кабель-канал с низким уровнем дыма

25x30	0.98x1.18	Серый	WD-1-DH-GR2530	1SET411101R0000	25	0.98	26.6	1.05	30	1.18	8	0.31	1.55	0.06	1.55	0.06	9.55	0.38	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08
25x40	0.98x1.57		WD-1-DH-GR2540	1SET411102R0000	25	0.98	36.8	1.45	40	1.57	10	0.39	1.6	0.06	1.6	0.06	11.6	0.46	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08
25x60	0.98x2.36	WD-1-DH-GR2560	1SET411103R0000	25	0.98	56.8	2.24	60	2.36	12	0.47	1.6	0.06	1.6	0.06	13.6	0.54	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
40x40	1.57x1.57	WD-1-DH-GR4040	1SET411104R0000	40	1.57	36.9	1.45	40	1.57	10	0.39	1.6	0.06	1.6	0.06	11.6	0.46	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
40x60	1.57x2.36	WD-1-DH-GR4060	1SET411105R0000	40	1.57	56.9	2.24	60	2.36	12	0.47	1.6	0.06	1.6	0.06	13.6	0.54	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
40x80	1.57x3.15	WD-1-DH-GR4080	1SET411106R0000	40	1.57	76.9	3.03	80	3.15	14	0.55	1.8	0.07	1.8	0.07	15.8	0.62	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
60x40	2.36x1.57	WD-1-DH-GR6040	1SET411107R0000	60	2.36	37	1.46	40	1.57	10	0.39	1.6	0.06	1.6	0.06	11.6	0.46	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
60x60	2.36x2.36	WD-1-DH-GR6060	1SET411108R0000	60	2.36	57.1	2.25	60	2.36	12	0.47	1.8	0.07	1.8	0.07	13.8	0.54	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
60x80	2.36x3.15	WD-1-DH-GR6080	1SET411109R0000	60	2.36	77.1	3.04	80	3.15	14	0.55	1.9	0.07	1.9	0.07	15.9	0.63	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
80x60	3.15x2.36	WD-1-DH-GR8060	1SET411110R0000	80	3.15	57.1	2.25	60	2.36	12	0.47	1.8	0.07	1.8	0.07	13.8	0.54	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	
80x80	3.15x3.15	WD-1-DH-GR8080	1SET411111R0000	80	3.15	77.1	3.04	80	3.15	14	0.55	2	0.08	2	0.08	16	0.63	4	0.16	6	0.24	1.8	2.1	0.07	0.08	



## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ

### Фиксатор провода





### Информация для заказа и размеры изделий



Ширина (А) x Высота (С)		Тип	Код заказа	А		В	
мм	дюйм			мм	дюйм	мм	дюйм
40 x 40	1.57 x 1.57	WD-1-RT-4040	1SET411301R0000	34	1.34	35	1.38
40 x 60	1.57 x 2.36	WD-1-RT-4060	1SET411302R0000	34	1.34	53	2.09
40 x 80	1.57 x 3.15	WD-1-RT-4080	1SET411304R0000	34	1.34	75	2.95
60 x 40	2.36 x 1.57	WD-1-RT-6040	1SET411305R0000	53	2.09	35	1.38
60 x 60	2.36 x 2.36	WD-1-RT-6060	1SET411306R0000	53	2.09	53	2.09
60 x 80	2.36 x 3.15	WD-1-RT-6080	1SET411303R0000	53	2.09	75	2.95
60 x 100	2.36 x 3.94	WD-1-RT-6010	1SET411307R0000	53	2.09	95	3.74
80 x 60	3.15 x 2.36	WD-1-RT-8060	1SET411308R0000	73	2.87	53	2.09
80 x 80	3.15 x 3.15	WD-1-RT-8080	1SET411311R0000	73	2.87	75	2.95
80 x 100	3.15 x 3.94	WD-1-RT-8010	1SET411312R0000	73	2.87	95	3.74
100 x 60	3.94 x 2.36	WD-1-RT-1006	1SET411309R0000	93	3.66	53	2.09
100 x 80	3.94 x 3.15	WD-1-RT-1008	1SET411313R0000	93	3.66	75	2.95
100 x 100	3.94 x 3.94	WD-1-RT-1001	1SET411314R0000	93	3.66	95	3.74
120 x 60	4.72 x 2.36	WD-1-RT-1206	1SET411310R0000	113	4.45	53	2.09
120 x 80	4.72 x 3.15	WD-1-RT-1208	1SET411315R0000	113	4.45	75	2.95
120 x 100	4.72 x 3.94	WD-1-RT-1201	1SET411316R0000	113	4.45	95	3.74

## Зажим кабеля и держатель кабеля

### Зажим кабеля



### Держатель кабеля



### Информация для заказа и размеры изделий

Описание	Тип	Код заказа	А		В		С		D		E	
			мм	д	мм	д	мм	д	мм	д	мм	д
Скоба для кабеля	WD-1-TL-0003	1SET411403R0000	15	0.59	11	0.43	6	0.24				
Держатель кабеля	WD-1-TL-0004	1SET411404R0000	83.6	3.29	14	0.55	15	0.59	20	0.78	19.8	0.78



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

[TEentrelecRussia@te.com](mailto:TEentrelecRussia@te.com)

Российская Федерация  
127287, Москва,  
2-я Хуторская ул., 38а, стр. 8  
Тел.: +7 (495) 790 7902  
Факс: + 7 (495) 721 1892

196084, Санкт-Петербург,  
ул. Цветочная, 25 лит. А, офис 212  
Тел.: +7 (812) 718 8193  
Факс: +7 (812) 718 8193

### te.com

ENTRELEC, TE Connectivity, TE Connectivity (логотип) и Every Connection Counts являются торговыми марками. Другие логотипы, названия продуктов и компаний, упомянутые в настоящем документе, могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Хотя компания TE прилагает все разумные усилия для обеспечения точности информации, которая содержится в данном каталоге, компания TE не гарантирует, что данная информация является полной, точной и актуальной. Обязательства TE Connectivity установлены в стандартных условиях поставки оборудования и компания TE не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие в результате продажи, перепродажи, использования или неправильного использования товара. Покупателю и пользователю товара необходимо самостоятельно оценить возможность использования каждого товара для конкретного применения.  
© 2021 Группа компаний TE Connectivity Ltd. Все права защищены.

INDUSTRIAL / ENTRELEC ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ / БРОШЮРА

12/21

TE Connectivity  
3, rue Jean Perrin  
69687 Chassieu cedex  
France  
Tel: +33 481923100