



NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8µm ECCEP TO LE ZONE TRANCIATE. (TIN PLATED 0.8µm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
3. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781272-2.
4. PER UTENSILE A MANO (FOR HANDTOOL) P/N 90274-2.

NOTE (NOTES) 1 & 2	182198-1	280702-1
MATERIALE E FINITURA (MATL. & FINISH)	LOOSE-PIECE PART NUMBER, NOTA (NOTE) 4	STRIP PART NUMBER, NOTA (NOTE) 3

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY      DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION		19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING				
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)
± 0.3		1.8-2.3 MM	0.32-0.9 MM <sup>2</sup> (22-18 AWG)	-
ANGOLI (ANGLES)		AMP		
± 2°		AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLENO (TORINO)		
DIS. G. CAMPIA (DR.) 31 MAY 89		DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU I REC. CONTACT, HIGH PRESSURE, C.O.S.I.		
REV. (REV.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DR. DATED)	APP. (APP.)	LOC. SIZE NUMERO (CONS NO)
G	AGGIUNTI MARCHI (TRADEMARK ADDED)	C.C. 7-91	CONT. (CHK)	I A3 C - 280702
F	AGGIORNATO (REVISED)	S.C. 1/90		REV. (REV.) G
E	AGGIORNATO E RIDISEGNATO (REVISED & REDRAWN)	G.C. 5/89		FOLGIO (SHEET) DI 1 COP 1

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)