

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

LOC DIST

REVISIONS

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E7		REVISED AS PER ECR-25-236609	02MAR2025	MK	AK

回路No. 1
CIRCUIT No. 1

注記

- 適用電線範囲: AWG #26
被覆外径: $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$
- 材料: ハウジング-ガラス入りナイロン UL94V-0、色: グレー、青
コンタクト-錫めっき済み、りん青銅
- ハウジング ロック:
2極は、1箇所 3~20極は、2箇所
- ゲート口は左付きと右付きが存在する。(2極品を除く)

NOTES:

- APPLICABLE WIRE SIZE: AWG #26
INSULATION DIA RANGE: $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$
- MATERIAL:
HOUSING: NYLON(G.F.) UL94V-0, COLOR: BLUE, NATURAL
CONTACT: PRE-TIN PHOS-BRONZE
- HOUSING LOCK:
2 POSITION - SINGLE LOCK
3 TO 20 POSITIONS - DOUBLE LOCK
- CONNECTOR HAVE THE GATE LEFT SIDE AND RIGHT SIDE. (EXCEPT 2Pos.)

キャビティ マーク
CAVITY MARK

ピッチ
PITCH

トレード マーク
TRADE MARK

2 極
2 POSITION

DIMENSIONS: 単位: 毫 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		WIRE RANGE 適合電線断面積 0.08mm ² - 0.14mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 $\phi 0.8\text{mm} \sim \phi 0.95\text{mm}$	
MATERIAL 材料 SEE NOTE 2 注記2参照		FINISH 仕上 SEE NOTE 2 注記2参照		DWN 12. JUL '96 T. FURUYA		TE Connectivity	
		一般公差 10mm : ±0.2 30mm >10 : ±0.25 100mm >30 : ±0.3 ANGLE : ±3°		CHK 12. JUL '96 J. TANIGAWA		NAME 名称 AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH MT RECEPTACLE ASSEMBLY	
APVD S. Kobayashi 9/15 99 製品規格 108-5525 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5223		WEIGHT SEE TABLE 表参照		SIZE A3		DRAWING NO 番号 00779 C-353293	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 NON		SHEET 1 OF 2 REV E6	

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			


0.97	31.5	30.5	28.5	20	7-353293-0	4-353293-0	2-353293-0
0.92	30.0	29.0	27.0	19	6-353293-9	3-353293-9	1-353293-9
0.87	28.5	27.5	25.5	18	6-353293-8	3-353293-8	1-353293-8
0.83	27.0	26.0	24.0	17	6-353293-7	3-353293-7	1-353293-7
0.78	25.5	24.5	22.5	16	6-353293-6	3-353293-6	1-353293-6
0.73	24.0	23.0	21.0	15	6-353293-5	3-353293-5	1-353293-5
0.68	22.5	21.5	19.5	14	6-353293-4	3-353293-4	1-353293-4
0.64	21.0	20.0	18.0	13	6-353293-3	3-353293-3	1-353293-3
0.59	19.5	18.5	16.5	12	6-353293-2	3-353293-2	1-353293-2
0.54	18.0	17.0	15.0	11	6-353293-1	3-353293-1	1-353293-1
0.49	16.5	15.5	13.5	10	6-353293-0	3-353293-0	1-353293-0
0.45	15.0	14.0	12.0	9	5-353293-9	2-353293-9	353293-9
0.40	13.5	12.5	10.5	8	5-353293-8	2-353293-8	353293-8
0.35	12.0	11.0	9.0	7	5-353293-7	2-353293-7	353293-7
0.30	10.5	9.5	7.5	6	5-353293-6	2-353293-6	353293-6
0.26	9.0	8.0	6.0	5	5-353293-5	2-353293-5	353293-5
0.21	7.5	6.5	4.5	4	5-353293-4	2-353293-4	353293-4
0.16	6.0	5.0	3.0	3	5-353293-3	2-353293-3	353293-3
0.11	4.5	3.5	1.5	2	5-353293-2	2-353293-2	353293-2
WEIGHT (g)	C	B	A	Pos.	BLUE	BLACK	NATURAL
	寸法 DIMENSIONS				製品型番 P/N		

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT

DIMENSIONS: 単位: ㎜ mm		WIRE RANGE 絶縁電線断面積 0.08mm ² -0.14mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 Ø0.8mm-Ø0.95mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10 > : ±0.2 30 > : ±0.25 100 > : ±0.3 ANGLE : ±3°		MATERIAL SEE SHEET 1 OF 2 材料 枚目参照		FINISH SEE SHEET 1 OF 2 仕上 枚目参照	
DWN T. FURUYA 12. JUL '96 CHK J. TANIGAWA 12. JUL '96 APVD		 TE Connectivity			
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5525		NAME 名称 AMP Mini Common Terminated (CT) Connector 1.5mm PITCH MT RECEPTACLE ASSEMBLY			
APPLICATION SPEC 取付運用規格 114-5223		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	
WEIGHT SEE TABLE 表参照		A4	00779	C=353293	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度	NON
				SHEET	2 OF 2
				REV	E6

