

4

© 2020 TE Connectivity. All Rights Reserved.

AS SHOWN PN: 2367140-1
Wie gezeigt

SCALE 1:1
Maßstab

3

AS SHOWN PN: 2367140-2
Wie gezeigt

SCALE 1:1
Maßstab

2

AS SHOWN PN: 2367140-3
Wie gezeigt

SCALE 1:1
Maßstab

I

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LYR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	ECR-20-006160	28APR2020	US	JK
	A2	ECR-20-006966	14MAY2020	US	JK
	A3	ECR-20-010850	06AUG2020	AH	BK
	B	ECR-20-016907	30NOV2020	US	BK

C

B

AS SHOWN PN: 2367140-3
Wie gezeigt

B

A

DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO:
Bemaßungen und Toleranzen gemäß:

DIN 16742
DIN EN ISO 8015 (AD) - DIN EN ISO 291
DIN EN ISO 14405-1/-2/-3

TE-PART-NO.	REV.	DESCRIPTION	DIM A	Ø	mm ²	DIM C	Ø	mm ²	DIM E	Ø	DIM F	Ø	mm ²	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR
2367140-3	B	STRAIN RELIEF, AC	9.0	8.4-9.0	25	15.1	14.5-15.1	4x6	-	-	6.2	5.8-6.2	5x0.5	PA6-(GF+GB)30	4.09	GREEN
2367140-2	B	STRAIN RELIEF, AC	8.8	7.9-8.8	25	12.8	12.2-12.8	2x6	1.675	12X 1.2-1.6	-	-	-		3.71	RED
2367140-1	B	STRAIN RELIEF, AC	8.8	7.9-8.8	25	15.1	14.5-15.1	4x6	1.675	12X 1.2-1.6	-	-	-		3.62	GREY

A

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN:
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN
U. Siegel
30MAR2020

CHK
B. Kosch
30MAR2020

APVD
J. Koester
30MAR2020

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT
See Table A2

CUSTOMER DRAWING

NAME
Strain relief AC
Zugentlastung AC

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-2367140

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
1 OF 1

REV
B

1471-9 (3/13)