


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



NOTE: 1 DA MISURARSI CON LA MOLLA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
(Measured when spring is horizontal)
2 ADATTO PER TERMINALE MASCHIO CON FORO, SECONDO TABELLA FIAT
91319 FOGLIO 2 (TIPO A) (Suitable for Tab 0.8 THK with hole)
3 MASSIMA SCIABOLATURA AMMESSA: 18 mm PER METRO (Camber: 18mm/m)
4 SENSO DI USCITA DEL TERMINALE DALLA BOBINA. (P.N. -2)
(Direction off top of reel)
5 ONLY WELDED SPLICES ALLOWED

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DATE)	APP. DATA (DATE)
A3	REVISED PER ECR-20-012400	SS	24 SEP 2020
A2	ECR-16-009345	L.P.	19 JUL 16
A	In Produzione	ES	3-XII 87

(Tin Plated)	STAGNATO	(Brass) OTTONE OT 70	281828-2
----		(Brass) OTTONE OT 70	281828-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT 1986 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		DIA. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
(TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		3.6-4.3 mm.	2.5-4.0 mm ²
ANGOLI (CANGLED)		SCALA (SCALE)	
±0.3 ± 2°		—	
DIS. (COR.)		DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
CONT. — (CHK) —		(MARK I)	
APP. — (CAPP.) —		POSITIVE LOCK REC.	
LOC. SIZE		NUMERO (CONS NO)	REV.
I A3		C-281828	A3
			FOGLIO (SHEET)
			01 (—)