






Clé/Key



**** - ** CD9 732-8337-22**

Semaine/Week
Année/Year

Vue A
view A



CARACTERISTIQUES:

Module suivant: EN4165
 Température d' utilisation: -55°C à +175°C
 Matériaux: Thermoplastique et silicone
 Tension de tenue: 1300 V eff. 50Hz
 Contact à picot: Doré
 Avant des contacts normalisé suivant :
 SAE/AS 39029/57 354
 Dimensions: Millimètres [pouces]
 Masse: ~ 7.2 g
 ⚠ Marquage sur la face opposée aux clés

CHARACTERISTICS:

Module according to: EN4165
 Operating temperature range: -55°C à +175°C
 Materials: Thermoplastique et silicone
 Withstanding voltage: 1300 V ,50Hz(RMS)
 PCB pin contact: Gold plated
 Front part contact as per:
 SAE/AS 39029/57-354
 Dimension: Millimeters [inches]
 Weight: ~ 7.2 g
 ⚠ Marking on the opposite keys side

Plan perçage circuit imprimé/PCB footprint

b	07-06-2017	OE070617	SERIE	DMC-M Série II	DATE	02-03-2017	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
a	02-03-2017	Création	DESIGNATION		REF :	732-8337-22	-	-
Revision Date Observations			Module S #22 à picot droit Socket module #22 with straight PCB contact		P/N:	732-8337-22	VERSION	REVISION
ORIGINE : ORIGIN : DE045/17								



Connecteurs Electriques Deutsch
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE
 TECHNICAL DATA SHEET**

204-119-C/01