





Nutseite

Nutgegenseite



Montagebohrung  
mit Nasenscheibe


ohne Nasenscheibe



Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Allgemeintoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Erstel.	19.10.2005	Braun	DIN ISO 2768 cL	1:1		07-2-2-17
Bearb.	23.09.2019	Nonne				
Freig.	23.09.2019	Stock			Vers.Nr.:	5930-12-378-7918

## Schaltbild



## Betätigungsart

tastend auf der Nutseite  
 rastend in der Mitte  
 tastend auf der Nutgegenseite

## Aufbau

Gehäusewerkstoff ..... Thermoplast GF  
 Deckelwerkstoff ..... GD-ZnAl4Cu1  
 Anschluß ..... Flachstecker DIN 46 244-A6,3-0,8  
 Schutzart Innenraum ..... IP 6K5 DIN 40 050 Blatt 9  
 Anschlüsse ..... IP 00 DIN 40 050 Blatt 9

## Mechanische Daten

Stromführende Teile ..... CuZn-Legierungen  
 Kontaktwerkstoff ..... Ag  
 Umgebungstemperatur ..... -35°C bis +60°C  
 Lagertemperatur ..... -35°C bis +80°C  
 elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) ..... 100.000 Schaltspiele

## Elektrische Daten

Nennspannung 12 V DC ohmsche Last ..... 20A  
 28 V DC ohmsche Last ..... 18A  
 28 V DC induktive Last ..... bei L/R = 5 ms 10A  
 28 V DC Lampenlast ..... 5A  
 115 V AC ohmsche Last ..... 11A  
 115 V AC induktive Last .....  $\cos. \Phi = 0,75$ , 8A  
 115 V AC Lampenlast ..... 2A  
 Motorlast ..... Gebrauchskategorie AC3 (siehe DIN VDE 0660 Teil 107) 5A

Schaltleistung min. .... 12 V DC, 20 mA

Für kleinere Spannungen bzw. Ströme empfehlen wir  
 Kippschalter mit vergoldeten Kontakten.

Für diese Zeichnung behalten wir uns  
 das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Allgemeintoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Erstel.	19.10.2005	Braun	DIN ISO 2768 cL	1:1		
Bearb.	23.09.2019	Nonne				
Freig.	23.09.2019	Stock				
						Vers.Nr.: 5930-12-378-7918