




EKM-2050F-2D1-5S/U-4-E2
Art.-Nr.: CS0597-000 (JOR-88585)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN 43628 / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen
Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

- Schutzklasse II
 - Schutzart IP 54
 - Mastinnendurchmesser ab 89 mm
 - Türgrösse ab 85 x 270 mm
 - L x B x H: 257 x 82 x 63 mm
 - grauer Deckel mit Schraubverschluss
 - Berührungsschutz
 - Kompakt- Einbaublock bestehend aus:
 - 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E 14,
 - 2 Stück Sicherungseinsätze 4 A / E 14
 - 2 Stück Passeinsätze 6 A
 - 2 Stück Schraubkappen E 14
 - 5 Stück Schiebeklemmen
 - Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)
 - vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen
 - Zugangsklemmen für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²
 - Netzform: N, L1, L2, <L3>, PE(N)
 - verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)
 - vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün / gelb, 400 mm lang, mit Ringkabelschuh für Schraube M 10
 - 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12
 - Zugang: Kabelschelle für 1 Kabel bis 3 Kabel Ø 19-22 mm
 - Abgang: 2 Stück Einschiebetüllen, Kabel- Ø 8-14 mm
- Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:



Kabelzugang

