



CODAGE	REFERENCES			COULEUR
	PRONER COMATEL	PEUGEOT S.A	RENAULT S.A	
	P80 100 84 914 02	96 107 595 80	//	NOIR
	P80 100 84 914 06	96 107 596 80	//	GRIS
	P80 100 84 914 08	96 321 537 80	//	VERT

Suivant CDC PSA B21 70 50  
Renault SA 36 05 019  
MSP Cote suivie en production  
□ Cotes d'encombrement  
◆ Cotes fonctionnelles  
Plan de définition N° 3387 D 001

SPECIFICATIONS Fi PC/PL	
CLIP UZ 15	CLIP Cu Ni Si
P78 108 --- --	P78 101 --- --
Fi < 30 N	Fi < 35 N


CALIBRE DE CONTROLE	
DESIGNATION	REFERENCE
Fi / Fe	INCA 301 (673-674-411)


CLIP 8 MM REF.		
PRONER COMATEL	PEUGEOT SA	RENAULT SA
P78 108 782 62	96 107 592 80	//
P78 108 782 65	96 107 593 80	7701 997 034
P78 101 782 65	//	7703 497 311
P78 108 782 66	//	7701 997 035
P78 101 782 66	//	7703 497 312


PRONER COMATEL P/N	Tyco Electronics P/N
P801008491402	1544346-1
P801008491406	1544346-2
P801008491408	1544346-3

Référence/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité
Voir tableau	PA 66/6 (SMP 109)	//	Voir tableau	//
Sous-Ens.: //				<b>POUR DIFFUSION</b>
Ensemble: //				

### PORTE CLIP 1 voie 8 mm a VS

 PRONER COMATEL  
DEPARTEMENT TECHNIQUE  
38530 CHAPAREILLAN  
Tel: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 28 21

Echelle: 3	Masse: 3 g
Tol. Lin.: ± //	
Tol. Ang.: ± //	Format A2
<b>3387 C 001</b>	

N° Avis Modif.	Dessiné par	Date	Approuvé par	Ind.
1191	H. Vn	20/01/99		A2
1191	H. Vn	16-Jul-98	J. Dr	A 1

Nature de la Modification

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation