


断面“B”-“B”

注;
△ピソの反リ



2. 基準 **A** に対する直角度は、ピン先端で 0.4 を越えないこと。
3. ノッチ部は容易に切離せること。
4. 推せんスルホール仕とり径 $\phi.93 \sim \phi.1$, 下穴径 $\phi.15$
5. 推せんプリント基板厚 $2.36 \sim 7$
6. ノッチ部の曲りは、ポスト先端で最大、但し人差的に曲げられた変形は判定外とする。
7. 適用製品規格 108-5122-1

8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

[illegible]

OBsolete

OBSOLETE	材料 (MATERIAL)		一般公差		 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
	CA-725		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		名称 (NAME) アンプII型トアクションピン	
仕上		仕上 (FINISH)		DR.	SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-171888	
No. 823 623 全通 0.0013 TV: 2.4 以上		No. -2 -5 全通 0.0013 TV: 0.0004 TIN-LEAD 以上		CHK. R. Yuasa 1/21/77 DE. A. Tomita 1/21/77 APP. Y. Sato 1/22/77	尺度 (SCALE) 4 — 1	
REV. E1		SHEET 4				

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面