




1 () : cotes pour information / *dimensions for information*
 () : cotes de controle / *inspection dimensions*

2 Specification de packaging : 107-157006
Packaging spec : 107-157006

3	Sections du câble <i>Cable cross sections</i>	Outils de sertissage hydrauliques (Mécatraction) <i>Hydraulic crimping tools</i>			
		Pompe <i>Pump</i>	Vérins <i>Jacks</i>	Flexibles <i>Flex hoses</i>	Matrices <i>Dies</i>
	120 mm2	PA 133 K	SU133K ou SU210K <i>Chape ouverte/ Opened shell</i> ou / or VF133K ou VF210K <i>Chape fermée/ Closed shell</i>	F 4622K <i>Longueur/Length</i> 1,80 m	TN120V13 TN120V20 (1 crimping)
	150 mm2				TN150V13 TN150V20 (1 crimping)
	185 mm2			F 4623K <i>Longueur/Length</i> 3,00 m	TN185V20 (1 crimping)
	240 mm2				TN240V20 (2 crimping)

4 Longueur de dénudage de la gaine du câble = $L2+1mm$
Cable stripping length = $L2+1mm$

 Zone de sertissage
Mandatory crimping area

6 Repérage de la position du sertissage sur la pièce
référéncée YC-KC-212689A-CD1A
*Marking position for crimping on the part referenced
YC-KC-212689A-CD1A*

 Repérage pour la position du sertissage sur les pièces référencées YC-KC-212689B/C/D/E-CD1A
Marking position for the crimping on the contacts referenced YC-KC-212689B/C/D/E-CD1A.

8 Outil de démontage des contacts : OUTEXT 212751A
Contact disassembly tool reference: OUTEXT 212751A

9 Manuel client: 409-157000
Customer manual: 409-157000

-	-	-	-	1	1	0206-0329AS	Sachet déshydratant Deshydrating bag	4	X	X	X	X	X
-	-	-	Plastique Plastic	1	1	Y0000000000-EMB040	Sachet bulle 80 x 100 mm Bubble bag 80 x 100 mm	3	X	X	X	X	X
-	Argenture Silver plating	-	Cuivre béryllium Beryllium copper	2,4	1	16866-000A4	Diabolo calibre 20 Diabolo caliber 20	2	X	X	X	X	X
-	Argenture Silver plating	FMME2005	Cuivre Copper	102,42	1	YC-KC-212690E-CD1A	Contact femelle cal.20, section 95 mm2 Female contact cal.20, section 95mm2	1					X
-	Argenture Silver plating	FMME2005	Cuivre Copper	105,03	1	YC-KC-212690D-CD1A	Contact femelle cal.20, section 120 mm2 Female contact cal.20, section 120mm2	1				X	
-	Argenture Silver plating	FMME2005	Cuivre Copper	112,13	1	YC-KC-212690C-CD1A	Contact femelle cal.20, section 150 mm2 Female contact cal.20, section 150 mm2	1			X		
-	Argenture Silver plating	FMME2005	Cuivre Copper	120,81	1	YC-KC-212690B-CD1A	Contact femelle cal.20, section 185 mm2 Female contact cal.20, section 185 mm2	1		X			
-	Argenture Silver plating	FMME2005	Cuivre Copper	151,75	1	YC-KC-212690A-CD1A	Contact femelle cal.20, section 240 mm2 Female contact cal.20, section 240 mm2	1	X				
Observations Remarks	Protection Plating	Fiche matière Data sheet	Matériau Material	Masse (g) Weight (g)	Nbr Qty	Codification Part number	Désignation Designation	REP Item	-	-			

Commercial reference	Cross-section (mm2)	Dimensions (mm)						Weight (g)
		L1	L2	L3	D1	D2		
FXP-CS20-M240S-CU	240	62.9	33	/	29	23	158.33	
FXP-CS20-M185S-CU	185	55.9	26	16	26	20.5	133.06	
FXP-CS20-M150S-CU	150	55.9	26	15	23	18	123.98	
FXP-CS20-M120S-CU	120	54.9	25	15	21	16.5	116.55	
FXP-CS20-M95S-CU	95	53.4	23.5	14	18.5	14.5	106.82	

		X
	FXP-CS20-M240S-CU	
	FXP-CS20-M185S-CU	
	FXP-CS20-M150S-CU	
	FXP-CS20-M120S-CU	
	FXP-CS20-M95S-CU	
Commercial references		

Référence commerciale / *Commercial reference* : Voir nomenclature
See bill of material

Voir nomenclature See bill of material
PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JF.GALIPAUD 26JUL2017 CHK M.BONNIN 26JUL2017 APVD M.VIMARD 26JUL2017		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME S/E contact femelle cal.20 à sertir 95 à 240 mm2 S/A Female contact cal.20 to be crimped, 95 up to 240 mm2	
		0 PLC : 1 PLC : 2 PLC : 3 PLC : 4 PLC : ANGLES :		PRODUCT SPEC 108-157009 APPLICATION SPEC 114-157007	
MATERIAL - -		FINISH - -		WEIGHT 149.58 g	
CUSTOMER DRAWING				A2 - C=212689	
SCALE 2:1				SHEET 1 OF 1 REV C	