


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		- - 2006		MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN										
© COPYRIGHT 2006		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN						A1	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			DATE	DWN	APVD			
THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.						DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFTES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.						PROJEKT NR.: K96-02341			F	EH00-0459-99		23Mar99	TVS	-
															G	MICRO-MATCH PADDLE BOARD CONN. CHANGED		27OCT2006	MZ	MB




NOTES


- PACKAGING:
PACKED IN TYCO AMP STANDARD BOXES WITH SOME SPACING LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING
- ELECTRICAL CHECK ACCORDIND TO TYCO SPECIFICATION 108-18857 PART 3.1.1

BEMERKUNGEN

- VERPACKUNG:
TYCO AMP STANDARD KARTON, GETRENNT MIT MEHREREN ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPOLSTERKISSEN), VERPACKT
- ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TYCO SPEZIFIKATION 108-18857 PART 3.1.1



	113 mm	20 pos. Ribbon cable	3
	1	20 pos. Paddle Board connector	2
	1	20 pos. Male-On-Wire connector	1
	QTY - 1	DESCRIPTION	ITEM NO.
	-	WEIGHT OF ASSY NO. [g]	

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1.12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1.12				DWN 27OCT2006 M. Zelch				tyco Electronics				tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)											
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELNS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND, ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				CHK 27OCT2006 M. Biedinger																			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD 30OCT2006 M. Folk				NAME 20 POS. MICRO MATCH CABLE ASSEMBLY 20 POL. MICRO MATCH KABEL ASSEMBLY -											
				0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -															
MATERIAL -				FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -				SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=291653-2		RESTRICTED TO NUR FUER -					
								WEIGHT GEWICHT -				CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV G	