


P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	O	作成	FJ00-1038-97	7/16'97	S.K	S.K
	A	変更	FJ00-1508-97	10/3'97	S.K	K.A
	B	変更	FJ00-0572-99	1APR99	M2	KA

回路番号1マーク
CIRCUIT NO.1 MARK(接点位置)
(CONTACT POSITION)(スライダ開口時の寸法)
(WHEN SLIDER OPEN DIMENSION)

SECT. A-A

SECT. B-B

(接点位置)
(CONTACT POSITION)

注記

1. 材質

コンタクト : 銅合金 (t=0.2)
接触部、金メッキ
タイン部、半田メッキ

ハウジング : 耐熱性樹脂 (UL94V-0)、黒色

スライダ : 耐熱性樹脂 (UL94V-0)、黒色

2. タイン部、半田付け面の平坦度は 0.1 MAX. とする。

NOTES

1. MATERIAL

CONTACT: COPPER ALLOY (t=0.2)

CONTACT AREA: Au-PLT.


TAIN AREA: TIN LEAD-PLT.

HOUSING: HIGH HEAT-RESISTED, COLOR: BLACK

SLIDER: HIGH HEAT-RESISTED, COLOR: BLACK

2. MISALIGNMENT BETWEEN TAINS: 0.1mm MAX.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS
単位: 概
mmMATERIAL
材料TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
10mm : ±0.2
30mm : ±0.25
50mm : ±0.3
100mm : ±0.3
ANGLE : ±3°

FINISH
仕上

DWN 7/16'97

S. Kajinuma

CHK 7/16'97

K. Asakawa

APVD 7/16'97

S. Kajinuma

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

52	47.4	80	8-353734-0
B	A	極数 Pos.	型番 PART NO.

WIRE RANGE
包含電線断面積INSULATION DIA
被覆外径

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, JapanNAME
名称

0.6mm PITCH M.D.P.FPC CONN.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A3

00779


C- 353734

SCALE

SHEET

1 OF 2

REV B



REV	
-----	--