

Polarisation N (X = N)


DMC-M 20-22 BX
20 Contacts #22
Livre sans contact 5
Polarisation N; A; B; C; D

CARACTERISTIQUES




- TEMPERATURE D'UTILISATION : -55°C a +175°C
- MATERIAUX : Thermoplastique et silicone fluore
- TENSION DE TENUE : 1300 V eff. ; 50 Hz
- Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES : 0.71 a 1.37 mm
- UTILISATION CONTACTS NORMALISES : MIL C 39029/57-354


⚠ Marquages realises sur la face opposee aux cles

DMC-M 20-22 BX



ORIGINAL EN ROUGE



Indice	29-11-99	OE360299	SERIE	DMC-M
Date			DESIGNATION	MODULE S
Observations			DATE	26 10 93
ORIGINE :	DE 34040		VISA	
			REF :	DMC-M 20-22 BX
 Groupe Compagnie DEUTSCH		17, rue LAVOISIER 27000 EVREUX		204-19-A/F00
FICHE TECHNIQUE				