

LOC	DIST	REVISIONS				
		ÄNDERUNGEN		DATE	DWN	APVD
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION		
		BESCHREIBUNG				
		PROJEKT NR.:		NEW DRAWING		
		PRJ-11-000003688				
		A		ECR-13-005838		29MAR2012
		A1		ECR-13-005838		04APR2013
		A2		ECR-16-001573		02FEB2016


D

C





B

A

FORM B
2208113-2




1 Blindstopfen / BLIND PLUG
Material: PA66
-
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE



FORM A
2208113-1

Fehlende Masse siehe Form B
MISSING DIMENSIONS SEE FORM B



Bemerkungen
NOTES


- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Formteilungsgrat zulaessig
PART LINE PERMITTED MAX. 0.3
- Formteilungsversatz zulaessig
SPLIT LINE PERMITTED MAX. 0.3
- Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
- Zulaessiger Regeneratanteil
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE MAX. 30%
- Nur Vorserienwerkzeug
PRE PRODUCTION TOOL ONLY

-1 wie gezeichnet
AS SHOWN

1:1

2208113-2	A	B	gruen / GREEN			k	0.02		
2208113-1	A	A	grau / GREY	-	-	k	0.025		
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	FORM	OBERFLAECHE SURFACE	-	-	ART KIND	GRAMM	TE Zeichnungs-Nr. DRAWING NO.	Bemerkung NOTE
			FARBE/COLOUR			GEWICHT WEIGHT	hierzu gehoert / SUITABLE FOR		

A2

		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.					
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN	M.Stein	29MAR2012	 TE Connectivity
		CHK	C.Boemmel	20APR2012	
		APVD	R.Jetter	23APR2012	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		Blindstopfen NanoMQS BLIND PLUG NanoMQS -	
MATERIAL		ANGLES/WINKEL ±1° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		SIZE	
				A2	
				CAGE CODE	
				DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
				RESTRICTED TO NUR FÜR	
				00779	
				C=2208113	
				SCALE MASSSTAB	
				10:1	
				SHEET BLATT	
				1 OF VON 1	
				REV	
				A2	
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG	