





多端口模块化插座

多端口模块化插座



产品特点

- 采用标准印刷电路板 (PCB) 基底面, 符合 FCC 第 68 部分的规则
和规定
- 外形小巧, 宽度窄, 可在更小空间内容纳更多端口
- 常用尺寸配置提供非屏蔽和屏蔽版本
- 通过插入式模制触点, 在设备的整个使用寿命期间实现可靠连接
- 精确定位的焊尾减少了装配操作, 选择性沉积镀金则降低了成本
- 8 端口屏蔽型和非屏蔽型版本提供中心安装支脚
- 提供两条接地路径: PCB 和面板
- 通过美国保险商实验室公司认证,
文件编号 E81956
- 通过加拿大标准协会认证,
文件编号 LR 7189A
- 采用获ISO 9001认证的质量管理系统
 - 根据需要, 可提供证书副本



产品规格

电气特性

- 额定电流: 25 °C 环境下最高 1.5 安培
- 电压额定值: 触点对触点最高 150 VAC
- 介电耐受电压: 1000 VAC
- 绝缘电阻: 最小 500 兆欧
- 屏蔽效力: 最低 20 dB, 10 至 200 MHz

机械特性

- 耐用度: 750 次接插
- 插入力/拔出力: 最大 5 lbs.
- 工作温度: 40° C 至 70° C


材料和表层

- 外壳: 耐高温尼龙, 黑色, UL 94V-0 级
- 触点: .013 [0.33] 磷青铜; 局部镀 .000050 [0.00127] 金, 焊尾镀 .000150 [0.00381] 锡, 底板镀 .000050 [0.00127] 镍
- 屏蔽层: 镀 .010 [0.25] 或 .0077 [0.20] 锡铅铜合金

技术文档

- 应用规范: 114-02048
- 产品规范: 108-01163

侧面插入，直角，通孔




端口数	产品料号	尺寸	位数/连接数	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1 x 2	1734479-4*	低	6/4	无	否	类别 3	无	是	无
1 x 2	6116353-1	标准	8/8	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
1 x 2	1-1734697-2	标准	8/8	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
1 x 2	5406443-1	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB
1 x 2	5406562-1	标准	8/8	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
1 x 2	5406562-2	标准	8/8	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
1 x 2	5406566-1	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 2	5406566-2	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 2	5557560-1	标准	8/8	无	否	类别 4	无	否	无
1 x 2	6368120-1	标准	8/8	无	否	类别 5	无	否	无
1 x 2	6368419-1	标准	8/8	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
1 x 3	5557561-1	标准	8/8	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 3	5569350-1	低	8/8	无	否	类别 5e	无	否	无
1 x 4	1734714-2	标准	8/8	无	是	类别 3	无	否	PCB
1 x 4	1932371-1	标准	8/8	无	否	类别 5	无	否	无
1 x 4	5406203-3	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	5406275-2	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	5406275-3	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	5406281-3	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	5406552-1	标准	8/8	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
1 x 4	5406552-4	标准	8/8	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
1 x 4	5557562-1	标准	8/8	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 4	5558503-1	标准	8/8	无	是	类别 5e	无	否	PCB
1 x 4	5558524-1	标准	8/8	无	是	类别 5e	带	否	PCB 及面板
1 x 4	6339167-2	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	6339167-3	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板

* 1734479-4 的类型为 RJ11。

侧面插入, 直角, 通孔 (续)

端口数	产品料号	尺寸	位数/连接数	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1 x 5	5557563-1	标准	8/8	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 6	5406206-1	标准	8/8	无	是	类别 5e	无	否	无
1 x 6	5406206-2	标准	8/8	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
1 x 6	5557564-1	标准	8/8	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 6	5557572-1	标准	8/8	无	是	类别 3	无	否	PCB
1 x 6	5557572-3	标准	8/8	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
1 x 6	5558501-1	标准	8/8	无	否	类别 5	无	否	无
1 x 6	5558525-1	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 8	5406491-1	标准	8/8	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
1 x 8	5557566-1	标准	8/8	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 8	5558505-1	标准	8/8	无	是	类别 5e	无	否	PCB
1 x 8	6339169-3	标准	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板

侧面插入, 直角, 压接式




端口数	产品料号	尺寸	位数/连接数	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1 x 4	1888251-1	低	8/8	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	1888251-2	低	8/8	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	1888251-3	低	8/8	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1 x 4	1888251-4	低	8/8	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板

侧面插入, 直角, 通孔 (RJ11/RJ45 组合)

端口数	产品料号	尺寸	位数/连接数	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1 x 2	2-1734712-2	低	6.8/6.8	带	是	类别 3	无	是	PCB

侧面插入，直角，表面贴装技术 (SMT)



端口数	产品料号	尺寸	位数/连接数	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1 x 2	5406903-1**	标准	6/12	无	否	类别 3	无	否	无
1 x 3	1761825-1	标准	8/8	无	是	类别 3	无	否	PCB

** 5406903-1 的类型为 RJ25。

联系我们

您可轻松联系到我们的专家，TE 随时可以为您提供任何支持。
请访问 te.com/support，联系我们的产品信息专家。

te.com

TE、TE Connectivity、TE Connectivity（标识）和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息，包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为可靠信息。但是，TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证，并且不对这些信息的使用承担任何责任。TE 的义务只在该产品的TE的标准销售条款和条件中规定，且在任何情况下，TE均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2024 TE Connectivity.版权所有。
07-24

