





模块化插座和 MRJ21 产品

单端口 PCB 板装

快速参考指南

模块化插座和 MRJ21 产品 - 单端口 PCB 板装

TE Connectivity (TE) 全面的单端口模块化插座产品组合旨在满足数据通信市场的各种设计要求。该产品组合包括直角型插座、45 度型插座和垂直型插座，特别适合需要语音、数据和高速网络性能的应用。

TE 的单端口模块化插座有多种款式和配置，体积小巧，符合电信行业协会支持的 FCC 第 68 部分规则 and 规定 (TIA-1096-A)。

产品应用

- 通信
 - 电话
 - 路由器
 - 服务器
 - 交换机
- 计算机
- 商用设备
- 消费电子
- 无线基站

特点和优势

- 网络连接标准化
- 便于使用
- 广泛的产品组合
- 符合 RoHS

基本信息

RJ 名称

模块化插座通常被以下所示的注册插座 (RJ) 名称所误导。TE 模块化插座应根据孔位尺寸和装载触点的数量进行选择。

RJ45 名称	孔位/装载触点
RJ11	6/2
RJ14	6/4
RJ22	4/4
RJ25	6/6
RJ45	8/8
MRJ21	48/48


性能类别

类别	应用
类别 3	10 BASE-T
类别 5	10/100 BASE-T
类别 5e	10/100/1000 BASE-T 或千兆以太网
类别 6a	10 千兆以太网

产品特点


屏蔽

提供 EMI/RFI* 保护的金属外壳。EMI/RFI 是无线电通信频率范围内不需要的电磁能量（即“噪音”）。




键位

专用于带键插头，以确保正确配接，也可接受标准插头




面板止挡

提供额外的机械支撑，尤其是顶部输入插座。



LED


集成到模块化插座中，无需在系统中为指示灯预留额外空间。提供多种颜色和配置。



接地选项

面板接地 - 与面板接触，进行接地连接。

PCB 接地 - 与 PCB 接触，进行接地连接。




倒置

触点在底部，门锁在顶部，允许门锁的替代位置。


倒置门锁

锁片上抬



标准门锁

锁片下压




*术语表

EMI - 电磁干扰

RFI - 无线电频率干扰

45 度直角型插座



TE 的单端口模块化插座产品组合中新增了用于 Cat 6 应用的直角型 RJ45 连接器，该连接器采用 45 度直角设计，可提高数据传输速率、减少信号干扰并简化连接。

特性

- Cat 6 性能等级
- 传输速率超过 1 Gbps，不受集成电路模块（ICM）影响
- 屏蔽
- 接地和面板功能

实现更快的数据传输速率

- 数据传输速率超过 1 Gbps，满足 Cat 6 应用要求。
- 为带宽更宽的以太网连接提供更多可能性。

减少信号干扰

- 屏蔽型设计中的 EMI 弹簧数量是市场上其他 RJ45 连接器的 4 倍。
- 提高了 EMI 屏蔽效果，有助于防止传输信号受到外部干扰，同时减少对外部设备的干扰。

提高装配简易性


- 45 度输入插座的设计可方便、高效地连接电缆
- 相比直角或直型插座，在空间狭小或难以触及的应用中，连接器表面更明显、更容易触及

降低 PCB 组装成本

- 采用高温液晶聚合物（LCP）材料，支持经济高效的红外回流焊接工艺。
- 通孔安装和表面贴装配置采用单一焊接工艺，提高了装配效率。

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度（毫米）	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
2170668-1	RJ45	标准	25.8	通孔	侧面	无	是	类别 6	无	是	PCB 及面板

直角型插座



TE 的产品种类繁多, 有多种直角型模块化插座可供选择。

特性

- Cat 3、Cat 5、Cat 5e 性能等级
- 扁平、通孔或表面贴装
- 屏蔽型和非屏蔽型
- 带或不带 LED
- 接地和面板功能

4 孔位/4 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-1705949-1	RJ22	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	面板止挡	否	无
215875-1	RJ22	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5520249-2	RJ22	低	16.2	通孔	侧面	无	否	类别 3	面板止挡	否	无
5555980-1	RJ22	低	16.2	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无

6 孔位/2 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5555163-5	RJ11	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	面板止挡	否	无
5555165-5	RJ11	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无

6 孔位/4 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
215876-2	RJ14	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5406545-1	RJ14	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	带	是	无
5520250-2	RJ14	低	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555077-2	RJ14	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555140-2	RJ14	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	无
5555154-2	RJ14	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	无
5555163-2	RJ14	低	12.57	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555165-2	RJ14	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555979-1	RJ14	低	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5557314-2	RJ14	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无

6 孔位/6 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-1705950-1	RJ25	标准	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无

直角型插座 (续)

6 孔位/6 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-1705950-2	RJ14	标准	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
1-215876-3	RJ25	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1705950-1	RJ25	标准	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1734723-1	RJ25	标准	11.05	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1734723-6	RJ25	标准	11.05	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1775445-1	RJ25	低	14.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	是	无
215876-1	RJ25	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5406435-1	RJ25	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5406514-1	RJ25	低	12.95	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	是	无
5406514-2	RJ25	低	12.95	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	是	无
5406514-3	RJ45	标准	12.4	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB 及面板
5520250-3	RJ25	标准	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5520470-3	RJ25	标准	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555003-1	RJ25	标准	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555077-1	RJ25	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555140-1	RJ25	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5555140-4	RJ25	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5555140-6	RJ25	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5555154-1	RJ25	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555154-4	RJ25	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555163-1	RJ25	低	12.57	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555165-1	RJ25	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5557314-1	RJ25	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5569026-1	RJ25	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5569984-2	RJ11	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无

8 孔位/6 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5558342-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5569564-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	否	面板和 PCB
5406533-1	RJ45	标准	12.83	通孔	侧面	带	否	类别 5	无	是	无
1-406525-1	RJ45	标准	12.83	通孔	侧面	无	否	类别 5	无	是	无

直角型插座 (续)

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-406541-1	RJ45	标准	13.34	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	是	面板和 PCB
1-406541-5	RJ45	标准	13.34	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	是	PCB
6364288-1	RJ45	标准	13.34	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	是	面板和 PCB
1888566-1	RJ45	标准	13.34	通孔	侧面	带	是	类别 5	无	是	面板和 PCB
2-406549-1	RJ45	标准	13.34	通孔	侧面	带	是	类别 5	无	是	面板和 PCB
106066-2	RJ45	低	12.05	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
1116062-2	RJ45	低	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1116503-2	RJ45	低	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB
1116504-2	RJ45	低	9.3	通孔	侧面	无	否	类别 5	无	否	无
1-1705951-1	RJ45	标准	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1-1734264-1	RJ45	低	13.2	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1-1734324-3	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734509-4	RJ45	低	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734579-4	RJ45	低	11.05	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734795-1	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	是	PCB
1-1775365-4	RJ45	标准	11.8	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1-215877-3	RJ45	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1-5406299-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
1-5406721-3	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
1-5406721-4	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
1705951-1	RJ45	标准	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1734320-1	RJ45	标准	13.64	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	是	PCB 及面板
1734324-3	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	否	PCB
1734719-1	RJ45	偏移	11.06	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	是	PCB 及面板
1734795-1	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB
1734795-4	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB
1734795-5	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	是	PCB 及面板
1734795-6	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	是	PCB 及面板
1734795-7	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	是	PCB 及面板
1888068-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
1888250-1	RJ45	低	4.2	压接	侧面	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1888250-2	RJ45	低	4.2	压接	侧面	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1888250-3	RJ45	低	4.2	压接	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
1888250-4	RJ45	低	4.2	压接	侧面	带	是	类别 5	无	否	PCB 及面板

直角型插座 (续)

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1888542-2	RJ45	标准	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	带	否	PCB 及面板
1888542-3	RJ45	标准	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	带	否	PCB 及面板
1888543-2	RJ45	标准	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB
1955491-1	RJ45	标准	13.35	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB 及面板
2041035-5	RJ45	低	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
2041126-1	RJ45	偏移	11.45	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
2041307-1	RJ45	偏移	8.2	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB 及面板
2041411-1	RJ45	偏移	9.45	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	是	PCB
215877-1	RJ45	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
216005-1	RJ45	标准	22	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
216005-4	RJ45	标准	22	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
2170136-1	RJ45	标准	13	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
2178415-1	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	无	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
2-338556-1	RJ45	低	12.1	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
2-5338556-1	RJ45	低	12.1	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
2-6339191-1	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
3-1734795-1	RJ45	-	11.3	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	是	PCB
3-1734819-5	RJ45	标准	11.06	通孔	侧面	带	是	类别 3	无	否	PCB
3-215877-1	RJ45	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
3-5338556-1	RJ45	低	12.1	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
406732-2	RJ45	低	9.58	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB
5-1734324-3	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5-1734324-9	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5406216-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
5406216-2	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
5406217-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
5406295-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
5406296-1	RJ45	标准	14.48	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
5406298-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
5406298-2	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 4	无	否	PCB 及面板
5406299-1	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB 及面板
5406300-2	RJ45	标准	13.72	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
5406429-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB

直角型插座 (续)

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5406721-1	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
5406721-2	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
5406721-3	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
5406721-4	RJ45	低	12.4	表面贴装	侧面	无	否	类别 5	带	是	无
5406903-4	RJ45	标准	12.95	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	无
5520243-4	RJ45	低	19.05	通孔	侧面	无	否	类别 3	凸缘型	否	无
5520251-4	RJ45	标准	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5520252-4	RJ45	标准	16.13	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5520426-4	RJ45	标准	16.2	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5554517-1	RJ45	标准	16.2	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555141-1	RJ45	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
5555153-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555153-3	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555153-5	RJ45	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555153-6	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5555162-1	RJ45	低	12.57	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555164-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555164-4	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555166-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555167-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555167-4	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555248-1	RJ45	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	带	否	无
5555764-1	RJ45	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5555764-3	RJ45	低	12.7	表面贴装	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5556591-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB
5557785-1	RJ45	低	13.39	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5557786-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5557788-1	RJ45	标准	13.39	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5557789-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5557791-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
5558178-1	RJ45	低	12.57	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	带	否	无
5558310-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5558341-1	RJ45	标准	13.39	通孔	侧面	无	否	类别 5	无	否	无

直角型插座 (续)


8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5558343-1	RJ45	低	13.39	通孔	侧面	无	否	类别 5	带	否	无
5558344-1	RJ45	低	13.76	通孔	侧面	无	是	类别 5	无	否	PCB 及面板
5558382-1	RJ45	低	12.57	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板
5569115-1	RJ45	低	12.7	通孔	侧面	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5569118-1	RJ45	低	15.24	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
6116518-1	RJ45	低	13.39	通孔	侧面	无	否	类别 5e	无	否	无
6116526-1	RJ45	标准	13.63	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB
6-1734324-3	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
6-1734324-7	RJ45	标准	11.3	通孔	侧面	带	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
6339160-1	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	无	是	类别 5	无	是	无
6339191-1	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
6339191-4	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
6339191-5	RJ45	标准	13.35	表面贴装	侧面	带	是	类别 5	无	是	PCB 及面板

10 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1470648-1	RJ45	低	11.5	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
1734580-5	RJ45	低	12.25	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1734580-8	RJ45	低	12.25	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB

10 孔位/10 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-1734580-1	RJ45	低	12.25	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734580-4	RJ45	低	12.25	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5558065-1	RJ45	低	13.33	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5558066-1	RJ45	低	13.33	通孔	侧面	无	否	类别 3	无	否	无
5558067-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5558068-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB
5558070-1	RJ45	低	13.64	通孔	侧面	无	是	类别 3	无	否	PCB 及面板

48 孔位/48 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1761482-1	MRJ21	-	13.56	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	无
1761482-2	MRJ21	-	13.56	通孔	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB
1761482-4	MRJ21	-	13.56	压接	侧面	无	是	类别 5e	无	否	无
1761715-2	MRJ21	-	13.56	压接	侧面	无	是	类别 5e	无	否	PCB

垂直型插座



TE 的产品种类繁多, 可提供多种垂直模块化插座供您选择, 满足您的插座应用需求。

特性

- Cat 3、Cat 5 性能等级
- 扁平、通孔或表面贴装
- 屏蔽型和非屏蔽型
- 带或不带 LED
- 接地和面板功能

4 孔位/4 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-338084-3	RJ22	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338084-6	RJ22	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
216562-3	RJ22	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5520257-2	RJ22	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5558872-1	RJ22	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
9-216444-9	RJ22	标准	12	通孔	底部安装	无	否	类别 3	无	否	无

6 孔位/4 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
1-338086-4	RJ14	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
216548-2	RJ14	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
216564-2	RJ14	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
2-338086-4	RJ14	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5520258-2	RJ14	低	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5520425-2	RJ14	低	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无

6 孔位/6 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
100190-2	RJ25	标准	19.6	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
1-1734858-3	RJ25	标准	15	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338086-3	RJ25	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338086-5	RJ25	标准	12.7	表面贴装	底部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338086-6	RJ25	标准	12.7	表面贴装	底部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1857381-1	RJ25	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
216446-1	RJ25	低	12	通孔	底部安装	无	否	类别 3	无	否	无

垂直型插座 (续)

6 孔位/6 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
216548-1	RJ25	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
216564-1	RJ25	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
2-338086-3	RJ25	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5520258-3	RJ25	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5520425-3	RJ25	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5554990-1	RJ25	标准	16.38	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5569984-1	RJ25	标准	16.51	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
100616-1	RJ45	标准	16.71	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB
100616-2	RJ45	标准	16.71	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB
1-1734577-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734577-3	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1-1734577-4	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1-1775089-3	RJ45	低	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338088-3	RJ45	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1-338088-6	RJ45	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
1705549-1	RJ45	标准	13.02	表面贴装	顶部安装	无	是	类别 3	无	-	PCB
1734577-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1734577-2	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1734577-3	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
1734577-4	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
216550-1	RJ45	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
216550-2	RJ45	标准	16.4	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
216811-1	RJ45	标准	19	表面贴装	侧面	无	是	类别 3	无	否	无
2-1734858-3	RJ45	标准	15.9	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
2-338088-3	RJ45	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
3-1734577-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	无	否	PCB
3-1734577-4	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	无	否	PCB
3-1734577-5	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	无	否	PCB
3-338088-3	RJ45	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
4-1734577-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	带	是	类别 3	无	否	PCB
4-338088-3	RJ45	标准	12.7	表面贴装	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5406436-1	RJ45	标准	16.64	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板

垂直型插座 (续)

8 孔位/8 触点											
产品料号	类型	尺寸	高度 (毫米)	安装方式	配接入口	LED	屏蔽	性能类别	面板止挡	插销反向	接地选项
5520259-4	RJ45	标准	16.51	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5520260-4	RJ45	标准	16.51	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	带	否	无
5555799-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5556416-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
5557484-1	RJ45	标准	16.89	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5557730-1	RJ45	标准	16.76	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5557969-1	RJ45	标准	16.77	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5557969-2	RJ45	标准	16.77	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
5569284-1	RJ45	标准	16.5	通孔	顶部安装	无	否	类别 3	无	否	无
6116201-1	RJ45	标准	16.5	压接	顶部安装	无	否	类别 5	无	否	无
6116201-2	RJ45	标准	16.5	压接	顶部安装	无	否	类别 5	无	否	无
6116202-1	RJ45	标准	16.63	压接	顶部安装	无	是	类别 5	无	是	PCB
6116202-2	RJ45	标准	16.63	压接	顶部安装	无	是	类别 5	无	是	PCB
6116202-6	RJ45	标准	16.63	压接	顶部安装	无	是	类别 5	无	是	PCB
6116418-1	RJ45	标准	16.82	压接	顶部安装	无	是	类别 5	无	是	PCB 及面板
6368115-1	RJ45	标准	16.64	通孔	顶部安装	无	是	类别 3	带	否	PCB 及面板
6368150-1	RJ45	标准	16.82	通孔	顶部安装	无	是	类别 5	无	否	PCB
6368150-2	RJ45	标准	16.58	通孔	顶部安装	无	是	类别 5	无	是	PCB
6368150-3	RJ45	标准	16.82	通孔	顶部安装	无	是	类别 5	无	否	PCB

更多信息

te.com/products/stdmodjacks

TE 技术支持中心

美国:	+1 (800) 522-6752
加拿大:	+1 (905) 475-6222
墨西哥:	+52 (0) 55-1106-0800
拉丁美洲/南美:	+54 (0) 11-4733-2200
德国:	+49 (0) 6251-133-1999
英国:	+44 (0) 800-267666
法国:	+33 (0) 1-3420-8686
荷兰:	+31 (0) 73-6246-999
中国:	+86 (0) 400-820-6015

联系我们

您可轻松联系到我们的专家，TE 随时可以为您提供任何支持。

请访问 te.com/support，联系我们的产品信息专家。

te.com

TE、TE Connectivity、TE、TE Connectivity (标识)、EVERY CONNECTION COUNTS 和 MRJ21 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息，包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为可靠信息。但是，TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证，并且不对这些信息的使用承担任何责任。TE 的义务只在该产品的 TE 的标准销售条款和条件中规定，且在任何情况下，TE 均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2024 TE Connectivity. 版权所有。

06-24